

Вставки EPIC® M23, 7-пол.

Изоляторы для цилиндрических электрических соединителей M23

Вставки EPIC® SIGNAL M23, количество полюсов: 7, для цилиндрических электрических соединителей серии M23

Информация

Изготовлено в Германии



Машиностроение, промышленное оборудование



Ветроэнергетика



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Механическая стойкость



Время на монтаж



Износостойкие



Различные разрешения на эксплуатацию

Преимущества

Универсальная дальнейшая обработка вставок M23 с различными размерами упаковки. Полностью собранное изделие с подходящими паяными контактами или без них для индивидуальной сборки с применением обжимных или паяных контактов.

Области применения

Последнее обновление (24.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprossia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с.тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

Вставки EPIC® M23, 7-пол.

Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Техника измерения, управления и регулирования
Приборостроение

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438 Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя
Номинальное напряжение, В:	согласно стандарта IEC 61984: 150 В
Номинальное импульсное напряжение:	4 кВ
Номинальный ток, А:	18 А
Степень загрязнения:	3
Переходное сопротивление:	< 4 мОм
Контакты:	Латунь, позолоченная
Количество контактов:	7 Контакты 7*2 мм
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение обжимом: 1,0-2,5 мм ² Соединение пайкой: до 2,5 мм ²
Количество разъединений:	100
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № C24 (по EN 61984, SELV по DIN VDE 0100-410 следует обеспечить) UL File № E249137
Температурный диапазон:	-25°C до +125°C

Комментарий

Изоляторы как для штыревых, так и для гнездовых контактов. Для подключения Вам необходимы как Р-часть левого вращения, так и Е-часть правого вращения.
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Вставки ERIC® M23, 7-пол.

Артикул	Обозначение	Изоляторы	Включая контакты	К-во контактов	Packaging unit
Изоляторы 7-полюсные, Р-часть = левого вращения (вид вставки против часовой стрелки)					
44420148	Р-часть	Без контактов	-	7	5
44420149	Р-часть	Без контактов	-	7	20
44420150	Р-часть	+ штыревые контакты, соединение пайкой	7	7	5
44420152	Р-часть	+ гнездовые контакты, соединение пайкой	7	7	5
44420153	Р-часть	+ гнездовые контакты, соединение пайкой	7	7	20
Изоляторы 7-полюсные, Е-часть = правого вращения (вид вставки по часовой стрелке)					
44420154	Е-часть	Без контактов	-	7	5
44420155	Е-часть	Без контактов	-	7	20
44420156	Е-часть	+ штыревые контакты, соединение пайкой	7	7	5
44420157	Е-часть	+ штыревые контакты, соединение пайкой	7	7	20
44420158	Е-часть	+ гнездовые контакты, соединение пайкой	7	7	5

Последнее обновление (24.07.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

Вставки EPIC® M23, 7-пол.