


Вставки EPIC® M23, 8+1-пол.

Изоляторы для цилиндрических электрических соединителей M23

Вставки EPIC® SIGNAL M23, количество полюсов: 8+1, для цилиндрических электрических соединителей серии M23

Информация

Изготовлено в Германии



Машиностроение, промышленное оборудование



Ветроэнергетика



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Механическая стойкость



Время на монтаж



Износостойкие



Различные разрешения на эксплуатацию

Преимущества

Универсальная дальнейшая обработка вставок M23 с различными размерами упаковки. Полностью собранное изделие с подходящими паяными контактами или без них для индивидуальной сборки с применением обжимных или паяных контактов.

Области применения

Последнее обновление (19.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

Вставки EPIC® M23, 8+1-пол.

Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Техника измерения, управления и регулирования
Приборостроение

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438

Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя

Номинальное напряжение, В:

согласно стандарта IEC 61984: 150 В

Номинальное импульсное напряжение:

2,5 кВ

Номинальный ток, А:

20 А (2 мм контакты)

7 А (1 мм контакты)

Степень загрязнения:

3

Переходное сопротивление:

< 4 мОм

Контакты:

Латунь, позолоченная

Количество контактов:

8 + 1

8*1 мм + 1*2 мм контакты

Допустимые сечения жил кабеля:

Соединение обжимом: 0,14-1,0 мм²

(1,0-2,5 мм² при контактах 2 мм)

Соединение пайкой: до 1,0 мм²

(до 2,5 мм² при 2 мм контактах)

Количество разъединений:

100

VDE-испытания:

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № C24 (по EN 61984, SELV по DIN VDE 0100-410 следует обеспечить)

UL File № E249137

Температурный диапазон:

-25°C до +125°C

Комментарий

Изоляторы как для штыревых, так и для гнездовых контактов. Для подключения Вам необходимы как Р-часть левого вращения, так и Е-часть правого вращения.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Вставки EPIC® M23, 8+1-пол.

Артикул	Обозначение	Изоляторы	Включая контакты	К-во контактов	Штук/ед. упаковки
Изоляторы 8+1-полюсные, Р-часть = левого вращения (вид вставки против часовой стрелки)					
73002736	Р-часть	Без контактов	-	8 + 1	5
73002737	Р-часть	Без контактов	-	8 + 1	20
73002738	Р-часть	+ штыревые контакты, соединение пайкой	9	8 + 1	5
73002740	Р-часть	+ гнездовые контакты, соединение пайкой	9	8 + 1	5
73002741	Р-часть	+ гнездовые контакты, соединение пайкой	9	8 + 1	20
Изоляторы 8+1-полюсные, Е-часть = правого вращения (вид вставки по часовой стрелке)					
73002742	Е-часть	Без контактов	-	8 + 1	5
73002743	Е-часть	Без контактов	-	8 + 1	20
73002744	Е-часть	+ штыревые контакты, соединение пайкой	9	8 + 1	5
73002746	Е-часть	+ гнездовые контакты, соединение пайкой	9	8 + 1	5
73002747	Е-часть	+ гнездовые контакты, соединение пайкой	9	8 + 1	20

Последнее обновление (19.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

Вставки EPIC® M23, 8+1-пол.

