

EPIC® SIGNAL M23 Изоляторы, 12 конт. для пайки на печатных платах

Изоляторы для цилиндрических электрических соединителей M23


12-контактная вставка EPIC® для печатных плат для цилиндрических электрических соединителей серии M23

Информация

С контактами для пайки на печатных платах

Только для корпусов типов A1, B1, B2

Изготовлено в Германии



Машиностроение, промышленное оборудование



Ветроэнергетика



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Механическая стойкость



Время на монтаж



Износостойкие



Различные разрешения на эксплуатацию

Преимущества

Изоляторы с контактными штифтами на соединительной стороне для пайки на печатных платах. Идеальны в комбинации с M23 корпусами типов B1/B2

Последнее обновление (23.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 Изоляторы, 12 конт. для пайки на печатных платах**Области применения**

Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Техника измерения, управления и регулирования
Приборостроение

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438

Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя

Номинальное напряжение, В:

Согласно стандарта IEC 61984: 100 В

Номинальное импульсное напряжение:

1,5 кВ

Номинальный ток, А:

7 А

Степень загрязнения:

3

Переходное сопротивление:

< 4 мОм

Контакты:

Латунь, позолоченная

Количество контактов:

12
12*1 мм контакты для пайки

Допустимые сечения жил кабеля:

Штифты Ø 1,0 мм для пайки на печатных платах. Длина штифта от задней кромки корпуса В1/В2: 4,0 мм

Количество разъединений:

100

Температурный диапазон:

-25°C до +125°C

Комментарий

Изоляторы как для штыревых, так и для гнездовых контактов. Для подключения Вам необходимы как Р-часть левого вращения, так и Е-часть правого вращения.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



EPIC® SIGNAL M23 Изоляторы, 12 конт. для пайки на печатных платах

Артикул	Обозначение	Изоляторы	Включая контакты	К-во контактов	Штук/ед. упаковки
Изоляторы 12-полюсные, Р-часть = левого вращения (вид вставки против часовой стрелки)					
44420107	Р-часть	+ штыревые контакты, для печатных плат	12	12	5
44420108	Р-часть	+ гнездовые контакты, для печатных плат	12	12	5
Изоляторы 12-полюсные, Е-часть = правого вращения (вид вставки по часовой стрелке)					
44420066	Е-часть	+ штыревые контакты, для печатных плат	12	12	5
44420106	Е-часть	+ гнездовые контакты, для печатных плат	12	12	5

EPIC® SIGNAL M23 Изоляторы, 12 конт. для пайки на печатных платах

