

EPIC® SIGNAL R 3.0 B1


Цилиндрические электрические соединители для соединения пайкой, 21 и 26-контактные

Панельное основание EPIC® R3.0 для монтажа на заднюю стенку, для сигнальных кабелей на 26 контактов

Информация

Компактный надежный соединитель для многожильных сигнальных кабелей

Изготовлено в Германии



Машиностроение, промышленное оборудование



Стойкий к коррозии



Механическая стойкость



Место для монтажа

Преимущества

Наивысшая плотность контактов в маленьком объёме

Типы соединителей под пайку для простого техобслуживания

Области применения

Машино- и станкостроение

Техника измерения, управления и регулирования

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель)

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002635

Описание класса ETIM 6.0: Круглый штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Номинальное напряжение, В:

24 В AC / 60 В DC

Номинальное импульсное напряжение:

1,5 кВ

Последнее обновление (08.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL R 3.0 B1

Номинальный ток, А:	7,5 А
Переходное сопротивление:	< 3 мОм
Контакты:	Медный сплав, позолоченные
Количество контактов:	21 конт. / 26 конт.
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение пайкой: сеч. до 1,0 мм ²
Материал:	Корпус: медный сплав, покрытый никелем Изолятор: термопласт Уплотнение: неопрен. резина
Класс защиты:	IP 67 (максимально, зависит от применяемых кабельных вводов)
Количество разъединений:	500
Температурный диапазон:	от -40°С до +100°С, кратковременно до +125°С

Комментарий

Корпус снабжен изоляторами со штыревыми или гнездовыми контактами. Количество контактов как на изображенных вариантах. Вставки со штыревыми контактами (Е-часть) правого вращения (вид вставки по часовой стрелке). Вставки с гнездовыми контактами имеют обратное расположение полюсов (Р-часть = левого вращения, вид вставки против часовой стрелки)

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ERIC® SIGNAL R 3.0 B1

Артикул	Обозначение	Описание	Контакты	К-во контактов	Кодировка	Виды крепления	Штук/ед. упаковки
R 3.0 B1							
00009082	SIGNAL R 3.0 B1	Штыревой контакт	1-21	Е-часть	N	M3 (4x)	5
00009135	SIGNAL R 3.0 B1	Гнездо	1-21	Р-часть	N	M3 (4x)	5
00008978	SIGNAL R 3.0 B1	Гнездо	1-26	Р-часть	N	M3 (4x)	5

Последнее обновление (08.05.2024)

©2024 Larrp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrpussia.larrpgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16