

# **EPIC® H-A 10 TGH**

Электрические соединители с компактной формой корпуса

Прочный высокий корпус из металла предназначен для прямоугольных штекерных соединителей и отличается компактной конструкцией для использования в условиях ограниченного пространства.

### Информация

Ребристая поверхность для удобного вытаскивания штекера Больше пространства для внутренней разводки Класс защиты UL50E, испытано







Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Износостойкие



Водонепроницаемые

### Преимущества

Оптимальные габариты для применения в ограниченном пространстве

### Области применения

Машино- и станкостроение Техника управления Электронная лаборатория

### Характеристики

Корпус высокий Винты для продольной скобы

Последнее обновление (30.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02\_03.16



## **EPIC® H-A 10 TGH**

Ввод кабеля прямо

Типы с / без промежуточного штуцера

Техническая информация

Классификация ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных

электрических соединителей

Классификация ETIM 6: Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437

Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного

штекерного соединителя

Материал: Корпус:

алюминиевое литье, серый Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты: ІР 65 (в закрытом виде)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)

VDE-испытания: Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац.

№:В437 UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон: от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



# **EPIC® H-A 10 TGH**

Артикул	Обозначение	М	PG	Промежуточный штуцер	Штук/ед. упаковки
Н-А корпуса: корпус (прямой ввод кабеля, винты для продольной скобы, высокие)					
70460200	H-A 10 TGH 16	-	16	да	5
70460400	H-A 10 TGH 21	-	21	да	5
79460200	H-A 10 TGH M20	20	-	-	5
79460400	H-A 10 TGH M25	25	-	-	5