



EPIC® H-A 32 SGRL

Прочные корпуса для 2-х изоляторов

Прочный корпус для прямоугольных штекерных соединителей состоит из двух поперечных скоб и двух кабельных вводов и может использоваться, например, в системах управления.

Информация

Компактные, износостойкие, металлические корпуса серии H-A 32



Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Износостойкие



Водонепроницаемые

Преимущества

Для двух изоляторов серии H-A, H-D или STA, экономия места при монтаже

Возможно увеличение корпуса с M40 на M50 со SKINTOP 531 12083 (диапазон зажимов 27–35 мм)

Области применения

Машино- и станкостроение

Техника управления

Характеристики

Корпус фиксированный

2 поперечные скобы

2 ввода для кабеля

EPIC® H-A 32 SGRL

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437

Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

Материал:

Корпус:

алюминиевое литье, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

Температурный диапазон:

от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-A 32 SGRL

Артикул	Обозначение	M	PG	Промежуточный штуцер	Штук/ед. упаковки
H-A корпуса: корпус фиксированный (2 ввода для кабеля, поперечная скоба)					
10482000	H-A 32 SGRL 21	-	21	да	5
19482100	H-A 32 SGRL M32 ZW	32	-	да	5
79506800	H-A 32 SGRL M40	40	-	-	5