EPIC® H-A 16 TGH


Электрические соединители с компактной формой корпуса

Маленький компактный высокий корпус из металла имеет винт для одной продольной скобы и один прямой кабельный ввод и может использоваться, например, в системах управления.

Информация

Ребристая поверхность для удобного вытаскивания штекера
Больше пространства для внутренней разводки
Класс защиты UL50E, испытано





Машиностроение, промышленное оборудование

Механическая стойкость

Износостойкие

Водонепроницаемые

Преимущества

Узкий и компактный, для применения с большим количеством контактов

Области применения

Машино- и станкостроение
Техника управления
Электронная лаборатория

Характеристики

Корпус высокий
Винты для продольной скобы

Последнее обновление (12.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 16 TGH

Ввод кабеля прямо
Типы с / без промежуточного штуцера

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437 Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя
Материал:	Корпус: алюминиевый сплав, с порошковым покрытием, серый Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Класс защиты:	IP 65 (в закрытом виде) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 16 TGH

Артикул	Обозначение	M	PG	Промежуточный штуцер	Штук/ед. упаковки
H-A корпуса: корпус (прямой ввод кабеля, винты для продольной скобы, высокие)					
70490200	H-A 16 TGH 16	-	16	да	5
70490400	H-A 16 TGH 21	-	21	да	5
79490200	H-A 16 TGH M20	20	-	-	5
79490400	H-A 16 TGH M25	25	-	-	5

Последнее обновление (12.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16