
EPIC® H-A 10

Вставки для штекерных соединителей H-A до 400 В с удобным в обслуживании винтовым соединением

Узкая стандартная вставка легко присоединяется с помощью штифта и может использоваться универсально для подачи тока и напряжения, например, в системах управления.

Информация

Еще более высокая пробивная прочность, 400 В на небольшой площади
Универсальный, для контрольных и силовых цепей
Изготовлено в Германии



Машиностроение, промышленное оборудование

Железно-дорожный транспорт

Ветроэнергетика

Время на монтаж

Место для монтажа

Напряжение

Различные разрешение на эксплуатацию

Преимущества

Еще более высокая пробивная прочность, 400 В на небольшой площади
Узкий изолятор для стандартных применений

Последнее обновление (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 10

Удобное в обслуживании винтовое соединение для различных сечений, головка винта PH1 подходит для электрошуруповерта
Универсальный, для контрольных и силовых цепей
Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Области применения

Машино- и станкостроение
Техника управления
Переработка пластмасс

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438 Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя
Номинальное напряжение, В:	IEC: 400 В UL: 600 В CSA: 600 В
Номинальное импульсное напряжение:	4 кВ
Номинальный ток, А:	IEC: 16 A UL: 14 A CSA: 16 A
Степень загрязнения:	3
Воспламеняемость:	UL94 V-0
Переходное сопротивление:	1,5–4 мОм
Контакты:	Медный сплав, посеребрённые
Количество контактов:	10 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	Винтовое соединение: 0,5-2,5 мм^2
Длина удаленной изоляции (мм):	8
Материал:	PC поликарбонат
Количество разъединений:	500
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40 до +120 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

EPIC® H-A 10

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Защита жилы	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
H-A 10 винтовое соединение					
10440100	H-A 10 SS	Штыревой контакт	да	1–10	5
10441100	H-A 10 BS	Гнездо	да	1–10	5
10440000	H-A 10 SS	Штыревой контакт	-	1–10	5
10441000	H-A 10 BS	Гнездо	-	1–10	5

Последнее обновление (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16