


EPIC® H-A 32 AD-BO

Прочные корпуса для 2-х изоляторов

Корпус из металла с уплотнением и винтом для поперечной скобы предназначен для систем управления и компактного монтажа.

Информация

Компактные, износостойкие, металлические корпуса серии H-A 32



Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Износостойкие



Водонепроницаемые

Преимущества

Для двух изоляторов серии H-A, H-D или STA, экономия места при монтаже

Области применения

Машино- и станкостроение

Техника управления

Характеристики

H-A case: Wall base

Винты для поперечных скоб

Защитная крышка из металла

Вкл. плоское уплотнение

EPIC® H-A 32 AD-BO

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437

Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

Материал:

Корпус:

алюминиевое литье, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

IP 40 (крышка закрыта)

Температурный диапазон:

от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



EPIC® H-A 32 AD-BO

Штук/ед. упаковки	M	Обозначение	Артикул
H-A корпуса: корпус накладной (защитная крышка, винты для поперечной скобы)			
5	AG	H-A 32 AD-BO	70503000