


## EPIC® H-B 10 SGR

Корпуса типа H-B. Промышленный стандарт

Прочный универсальный корпус подходит для использования в полимерной промышленности и состоит из двух поперечных скоб и одного кабельного ввода.

### Информация

Две двойные скобы для повышенной безопасности



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Износостойкие



Водонепроницаемые

### Преимущества

Наименьший корпус с двумя поперечными скобами. Подходящие корпуса для любого применения

### Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Переработка пластмасс

### Характеристики

Фиксированный корпус, низкий

Последнее обновление (27.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 10 SGR

2 поперечные скобы  
1 ввод для кабеля

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437

Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

Материал:

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый  
Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)

VDE-испытания:

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац.  
№:B437

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон:

от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

## EPIC® H-B 10 SGR

| Артикул                                                                 | Обозначение    | M  | PG | Packaging unit |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----|----------------|
| H-B корпуса: корпус фиксированный (1 ввод для кабеля, поперечная скоба) |                |    |    |                |
| 10034000                                                                | H-B 10 SGR 16  | -  | 16 | 10             |
| 19034000                                                                | H-B 10 SGR M20 | 20 | -  | 10             |
| 19034100                                                                | H-B 10 SGR M25 | 25 | -  | 10             |