EPIC® H-B 10 TBF-LB

Корпуса типа H-B. Промышленный стандарт


Прочный низкий корпус из металла с прямым кабельным вводом идеально подходит для использования в полимерной промышленности.

Информация

Одна продольная скоба для быстрой фиксации без особых усилий
Класс защиты UL50E, испытано







- Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp
- Машиностроение, промышленное оборудование
- Механическая стойкость
- Износостойкие
- Водонепроницаемые

Преимущества

Наименьший корпус с двумя поперечными скобами. Подходящие корпуса для любого применения

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
Переработка пластмасс

Характеристики

Последнее обновление (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 10 TBF-LB

Корпус подвижный, низкий
1 продольная скоба
Ввод кабеля прямо
Типы с / без промежуточного штуцера

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437 Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя
Материал:	Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый Скоба: оцинкованная сталь Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Класс защиты:	IP 65 (в закрытом виде) NEMA 250, UL50E: 12 (заблокированный)
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 10 TBF-LB

Артикул	Обозначение	M	PG	Промежуточный штуцер	Штук/ед. упаковки
H-B корпуса: корпус подвижный (1 ввод для кабеля, продольная скоба)					
10046900	H-B 10 TBF-LB 16	-	16	да	10
70042200	H-B 10 TBF-LB 21	-	21	да	10
19046900	H-B 10 TBF-LB M20	20	-	-	10
79042200	H-B 10 TBF-LB M25	25	-	-	10

Последнее обновление (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16