# EPIC® H-B 10 TGH

Корпуса типа H-B. Промышленный стандарт

Прочный высокий корпус для штекерных соединителей с одним прямым кабельным вводом предназначен для машиностроения и производства промышленного оборудования.


## Информация

Ребристая поверхность для удобного вытаскивания штекера
Больше пространства для внутренней разводки
Класс защиты UL50E, испытано










Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp

Машиностроение, промышленное оборудование

Механическая стойкость

Износостойкие

Водонепроницаемые

## Преимущества

Наименьший корпус с двумя поперечными скобами. Подходящие корпуса для любого применения

## Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
Переработка пластмасс

Последнее обновление (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

# EPIC® H-B 10 TGH

## Характеристики

Корпус высокий
Винты для поперечных скоб
Ввод кабеля прямо
Типы с / без промежуточного штуцера

## Техническая информация

| | |
|---|---|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей |
| Классификация ETIM 6: | Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437<br>Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя |
| Материал: | Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый<br>Скоба: оцинкованная сталь<br>Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук) |
| Класс защиты: | IP 65 (в закрытом виде)<br>NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный) |
| VDE-испытания: | Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437<br>UL-испытан:<br>Регистрационный номер UL:E75770 |
| Температурный диапазон: | от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C |

## Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.


©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

# EPIC® H-B 10 TGH

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

| Артикул | Обозначение | M | PG | Промежуточный штуцер | Штук/ед. упаковки |
|---|---|---|---|---|---|
| H-B корпуса: корпус – верхняя часть штекера (прямой ввод кабеля, винты для поперечных скоб, высокий) | | | | | |
| 70050400 | H-B 10 TGH 21 | - | 21 | да | 10 |
| 70050600 | H-B 10 TGH 29 | - | 29 | да | 10 |
| 79050400 | H-B 10 TGH M25 | 25 | - | - | 10 |
| 79050600 | H-B 10 TGH M32 | 32 | - | - | 10 |

Последнее обновление (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16