# EPIC® H-B 16 TGBH

Корпуса типа H-B. Промышленный стандарт


Прочный корпус из металла для прямоугольных штекерных соединителей состоит из прямого кабельного ввода и двух поперечных скоб. Он подходит для использования в сфере машиностроения и производства промышленного оборудования.

## Информация

Больше пространства для внутренней разводки
Для соединения с аналогом со встроенной крышкой
Класс защиты UL50E, испытано








Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp

Машиностроение, промышленное оборудование

Механическая стойкость

Износостойкие

Водонепроницаемые

## Преимущества

Стандартные корпуса. Большой выбор изоляторов
Две двойные скобы для повышенной безопасности

## Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
Переработка пластмасс

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

# EPIC® H-B 16 TGBH

## Характеристики

Корпус высокий
2 поперечные скобы
Ввод кабеля прямо
Типы с / без промежуточного штуцера

## Техническая информация

| | |
|---|---|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей |
| Классификация ETIM 6: | Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437<br>Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя |
| Материал: | Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый<br>Скоба: оцинкованная сталь<br>Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук) |
| Класс защиты: | IP 65 (в закрытом виде) |
| VDE-испытания: | Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437<br>UL-испытан:<br>Регистрационный номер UL:E75770 |
| Температурный диапазон: | от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C |

## Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.


©2023 Lapp Group - all rights reserved.

# EPIC® H-B 16 TGBH

| Артикул | Обозначение | M | PG | Промежуточный штуцер | Штук/ед. упаковки |
|---|---|---|---|---|---|
| H-B корпуса: корпус – верхняя часть штекера (прямой ввод кабеля, поперечные скобы, высокий) | | | | | |
| 70105200 | H-B 16TGBH 21 | - | 21 | да | 5 |
| 70105400 | H-B 16TGBH 29 | - | 29 | да | 5 |
| 79105200 | H-B 16TGBH M25 | 25 | - | - | 5 |
| 79105400 | H-B 16TGBH M32 | 32 | - | - | 5 |

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16