

EPIC® H-B 16 SDRH-BO

Корпуса типа H-B. Промышленный стандарт



Прочный корпус для универсального применения состоит из винта для прямой скобы, кабельного ввода и крышки из металла.

Информация

Больше пространства для внутренней разводки

Защитная крышка из металла с надежной скобой

Класс защиты UL50E, испытано



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Износостойкие



Водонепроницаемые

Преимущества

Стандартные корпуса. Большой выбор изоляторов

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Переработка пластмасс

EPIC® H-B 16 SDRH-BO

Характеристики

Фиксированный корпус, высокий
Винты для поперечных скоб
1 ввод для кабеля
Защитная крышка из металла

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437

Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

Материал:

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (заблокирован) IP 40 (крышка закрыта)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)

VDE-испытания:

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац.

№:B437

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон:

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



EPIC® H-B 16 SDRH-BO

Артикул	Обозначение	M	PG	Штук/ед. упаковки
70095400	H-B 16 SDRH-BO 29	-	29	5
79095200	H-B 16 SDRH-BO M25	25	-	5
79095400	H-B 16 SDRH-BO M32	32	-	5