EPIC® H-B 6 AG-LB

Корпуса типа H-B. Промышленный стандарт

The metal housing is a part of the H-B series of smaller housings and it's ideal for use on machines, has a protective cover and is suitable for machine building, plastics industry and more.

Информация
Класс защиты UL50E, испытано



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp

Машиностроение, промышленное оборудование

Механическая стойкость

Износостойкие

Водонепроницаемые

Преимущества
Самый маленький корпус из серии H-B. Для изоляторов рассчитаных на высокие токи

Области применения
Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Техника управления
Переработка пластмасс

Характеристики
H-A case: Wall base
1 продольная скоба

Последнее обновление (28.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 6 AG-LB

Вкл. плоское уплотнение

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437 Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя
Материал:	Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый Скоба: оцинкованная сталь Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Класс защиты:	IP 65 (в закрытом виде) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 6 AG-LB

Артикул	Обозначение	M	Штук/ед. упаковки
H-B корпуса: корпус накладной (продольная скоба)			
10003000	H-B 6 AG-LB	AG	10

Последнее обновление (28.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.