

EPIC® H-BE 32 Винтовое соединение

Изоляторы для легкой сборки


Стандартная вставка с винтовым соединением может применяться в системах с высоким напряжением и током и отличается чрезвычайной надежностью.

Информация

Надежное винтовое соединение для легкого монтажа

Изоляторы с соединением: винтовым, обжимным, пайкой и самозажимом - легко комбинируются между собой

Изготовлено в Германии



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Железно-дорожный транспорт



Износостойкие



Расширенный температурный диапазон



Преимущества

Стандартные изоляторы с винтовым соединением, соединением обжимом и пружинным соединением

Блоки контактов серии EPIC® H-BE отличаются возможностью применения для более высокого напряжения, токовых нагрузок, а также высокой надежностью и безопасностью

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according to EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Последнее обновление (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 32 Винтовое соединение

Области применения

Машиностроение

Переработка пластмасс

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438

Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя

Номинальное напряжение, В:

IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Номинальное импульсное напряжение:

6 кВ

Номинальный ток, А:

IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Степень загрязнения:

3

Воспламеняемость:

UL94 V-0

Переходное сопротивление:

< 2 мОм

Контакты:

Медный сплав, посеребрённые

Количество контактов:

32 + PE

Допустимые сечения жил кабеля:

Винтовое соединение: 0,5-2,5 мм²

Длина удаленной изоляции (мм):

8

Материал:

PC поликарбонат

Количество разъединений:

500

Сертификаты соответствия:

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац.
№:B437
Испытано UL
Регистрационный номер UL: E75770 и E483837

Температурный диапазон:

от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-BE 32 Винтовое соединение

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Защита жилы	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
H-BE 32 винтовое соединение					
10202000	EPIC® H-BE 16 SS 17-32	Штыревой контакт	да	17-32	5
10203000	EPIC® H-BE 16 BS 17-32	Гнездо	да	17-32	5
10202100	EPIC® H-BE 16 SS 17-32	Штыревой контакт	-	17-32	5
10203100	EPIC® H-BE 16 BS 17-32	Гнездо	-	17-32	5