

EPIC® H-BE 16 Соединение самозажимом

Изоляторы для легкой сборки

Ввод жил в гнездо вставки без использования инструмента обеспечивает надежный монтаж и экономит время.

Информация

Изолятор с соединением самозажимом - быстрый и простой инструмент для легкого подключения

Изоляторы с соединением: винтовым, обжимным, пайкой и самозажимом - легко комбинируются между собой

Изоляторы для универсального применения



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Железно-дорожный транспорт



Время на монтаж



Износостойкие



Расширенный температурный диапазон



Преимущества

Фиксация обжатых жил происходит быстро, безопасно и легко без дополнительных инструментов

Простое отключение и подключение проводов с помощью нажатия на кнопку оранжевого цвета

Тестовая розетка для стандартных 2 мм вилок для простого применения вставок с самозажимным типом соединения

Последнее обновление (26.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 16 Соединение самозажимом

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Блоки контактов серии EPIC® H-BE отличаются возможностью применения для более высокого напряжения, токовых нагрузок, а также высокой надежностью и безопасностью

Области применения

Машиностроение

Переработка пластмасс

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438

Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя

Номинальное напряжение, В:

IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Номинальное импульсное напряжение:

6 кВ

Номинальный ток, А:

IEC: 16 A
UL: 13 A
CSA: 13 A

Степень загрязнения:

3

Воспламеняемость:

UL94 V-0

Переходное сопротивление:

< 2 мОм

Контакты:

Медный сплав, посеребрённые

Количество контактов:

16 + PE

Допустимые сечения жил кабеля:

для штампованных контактов: 0,14-2,5 мм²

Длина удаленной изоляции (мм):

10

Материал:

РА, полиамид

Количество разъединений:

500

Сертификаты соответствия:

UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон:

от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-BE 16 Соединение самозажимом

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Защита жилы	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
H-BE 16 с самозажимом					
44423204	EPIC® H-BE 16 SP	Штыревой контакт	да	1-16	5
44423205	EPIC® H-BE 16 BP	Гнездо	да	1-16	5

Последнее обновление (26.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 16 Соединение самозажимом