EPIC® H-BE 24 Соединение самозажимом

Изоляторы для легкой сборки

Многофункциональная вставка может применяться в системах с высоким напряжением и током и отличается чрезвычайной надежностью.

Информация

Изолятор с соединением самозажимом - быстрый и простой инструмент для легкого подключения
Изоляторы с соединением: винтовым, обжимным, пайкой и самозажимом - легко комбинируются между собой
Изоляторы для универсального применения



- Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp
- Машиностроение, промышленное оборудование
- Железно-дорожный транспорт
- Время на монтаж
- Износостойкие
- Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Фиксация обжатых жил происходит быстро, безопасно и легко без дополнительных инструментов
Простое отключение и подключение проводов с помощью нажатия на кнопку оранжевого цвета

Последнее обновление (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 24 Соединение самозажимом

Тестовая розетка для стандартных 2 мм вилок для простого применения вставок с самозажимным типом соединения
Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Блоки контактов серии EPIC® H-BE отличаются возможностью применения для более высокого напряжения, токовых нагрузок, а также высокой надежностью и безопасностью

Области применения

Машиностроение
Переработка пластмасс
Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438 Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя
Номинальное напряжение, В:	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Номинальное импульсное напряжение:	6 кВ
Номинальный ток, А:	IEC: 16 A UL: 13 A CSA: 13 A
Степень загрязнения:	3
Воспламеняемость:	UL94 V-0
Переходное сопротивление:	< 2 мОм
Контакты:	Медный сплав, посеребрённые
Количество контактов:	24 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	для штампованных контактов: 0,14-2,5 мм^2
Длина удаленной изоляции (мм):	10
Материал:	PA, полиамид
Количество разъединений:	500
Сертификаты соответствия:	UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.


©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-BE 24 Соединение самозажимом

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Защита жилы	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
H-BE 24 с самозажимом					
44423206	EPIC® H-BE 24 SP	Штыревой контакт	да	1–24	5
44423207	EPIC® H-BE 24 BP	Гнездо	да	1–24	5

Последнее обновление (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 24 Соединение самозажимом



Последнее обновление (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.