

EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение

Изоляторы для легкой сборки


Многофункциональная вставка с винтовым соединением в течение короткого времени способна выдерживать температуры до +125 градусов и предназначена для применения в полимерной промышленности.

Информация

Надежное винтовое соединение для легкого монтажа

Изоляторы с соединением: винтовым, обжимным, пайкой и самозажимом - легко комбинируются между собой

Изготовлено в Германии



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Железно-дорожный транспорт



Износостойкие



Расширенный температурный диапазон



Преимущества

Стандартные изоляторы с винтовым соединением, соединением обжимом и пружинным соединением

Блоки контактов серии EPIC® H-BE отличаются возможностью применения для более высокого напряжения, токовых нагрузок, а также высокой надежностью и безопасностью

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Испытано UL для применения в распределительных шкафах по UL 508 / UL 2237

Последнее обновление (21.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение

Области применения

Машиностроение

Переработка пластмасс

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438

Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя

Номинальное напряжение, В:

IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Номинальное импульсное напряжение:

6 кВ

Номинальный ток, А:

IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Степень загрязнения:

3

Воспламеняемость:

UL94 V-0

Переходное сопротивление:

< 2 МОм

Контакты:

Медный сплав, посеребрённые

Количество контактов:

24 + PE

Допустимые сечения жил кабеля:

Винтовое соединение: 0,5-2,5 мм²

Длина удаленной изоляции (мм):

8

Материал:

PC поликарбонат

Количество разъединений:

500

Температурный диапазон:

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Защита жилы	Количество рабочих контактов	Packaging unit
H-BE 24 винтовое соединение					
10196000	EPIC® H-BE 24 SS	Штыревой контакт	да	1-24	5
10197000	EPIC® H-BE 24 BS	Гнездо	да	1-24	5
10196100	EPIC® H-BE 24 SS	Штыревой контакт	-	1-24	5
10197100	EPIC® H-BE 24 BS	Гнездо	-	1-24	5