

## EPIC® MC Модуль: PROFIBUS DP

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

Модуль PROFIBUS DP подходит для непрерывной работы и содержит винтовое соединение, которое обеспечивает простой монтаж.

### Информация

Модуль Profibus DP для обеспечения непрерывной работы шины  
Рычаг для быстрого удаления модуля



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Ветроэнергетика

### Преимущества

Непрерывная работа шины при размыкании штекера  
Скорость передачи данных до 12 Мбит/с  
Простое конфекционирование благодаря винтовому соединению  
Соединение экрана с зажимом для защиты от растягивающих усилий

### Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования  
Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий  
Техника управления

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641  
ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель  
(промышленный соединитель)

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641  
Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Последнее обновление (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® MC Модуль: PROFIBUS DP

Номинальное напряжение, В:	30 В
Номинальный ток, А:	1 А
Степень загрязнения:	3
Контакты:	Медный сплав, позолоченные
Количество контактов:	2 / 4 + экран
Допустимые сечения жил кабеля:	Винтовое соединение для кабелей PROFIBUS
Количество разъединений:	100
Температурный диапазон:	-20 °C ... +85 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**ERIC® MC Модуль: PROFIBUS DP**

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	слотов в рамке	Packaging unit
Модуль: Profibus DP					
10390400	MCS 2 SS	Штыревой контакт	2 + экран	1	5
10390500	MCS 2 BS	Гнездо	2 + экран	1	5

Последнее обновление (22.07.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16