

EPIC® H-BE 48 Винтовое соединение

Изоляторы для легкой сборки



Стандартная вставка с винтовым соединением с большим количеством контактов подходит для систем освещения и акустических систем.

Информация

Надежное винтовое соединение для легкого монтажа

Изоляторы с соединением: винтовым, обжимным, пайкой и самозажимом - легко комбинируются между собой

Изготовлено в Германии



M												F											
37	25	13	1	1	13	25	37	2	14	26	38	2	14	26	38	3	15	27	39	4	16	28	40
38	26	14	2	2	14	26	38	3	15	27	39	3	15	27	39	4	16	28	40	5	17	29	41
39	27	15	3	3	15	27	39	4	16	28	40	4	16	28	40	5	17	29	41	6	18	30	42
40	28	16	4	4	16	28	40	5	17	29	41	5	17	29	41	6	18	30	42	7	19	31	43
41	29	17	5	5	17	29	41	6	18	30	42	6	18	30	42	7	19	31	43	8	20	32	44
42	30	18	6	6	18	30	42	7	19	31	43	7	19	31	43	8	20	32	44	9	21	33	45
43	31	19	7	7	19	31	43	8	20	32	44	8	20	32	44	9	21	33	45	10	22	34	46
44	32	20	8	8	20	32	44	9	21	33	45	9	21	33	45	10	22	34	46	11	23	35	47
45	33	21	9	9	21	33	45	10	22	34	46	10	22	34	46	11	23	35	47	12	24	36	48
46	34	22	10	10	22	34	46	11	23	35	47	11	23	35	47	12	24	36	48				
47	35	23	11	11	23	35	47	12	24	36	48	12	24	36	48								
48	36	24	12	12	24	36	48																



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Железно-дорожный транспорт



Износостойкие



Расширенный температурный диапазон



Преимущества

Стандартные изоляторы с винтовым соединением, соединением обжимом и пружинным соединением

Блоки контактов серии EPIC® H-BE отличаются возможностью применения для более высокого напряжения, токовых нагрузок, а также высокой надежностью и безопасностью

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Последнее обновление (26.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 48 Винтовое соединение

Области применения

Машиностроение

Переработка пластмасс

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438

Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя

Номинальное напряжение, В:

IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Номинальное импульсное напряжение:

6 кВ

Номинальный ток, А:

IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Степень загрязнения:

3

Воспламеняемость:

UL94 V-0

Переходное сопротивление:

< 2 мОм

Контакты:

Медный сплав, посеребрённые

Количество контактов:

48 + PE

Допустимые сечения жил кабеля:

Винтовое соединение: 0,5-2,5 мм²

Длина удаленной изоляции (мм):

8

Материал:

PC поликарбонат

Количество разъединений:

500

Сертификаты соответствия:

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац.
№:B437
Испытано UL
Регистрационный номер UL: E75770 и E483837

Температурный диапазон:

от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-BE 48 Винтовое соединение

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Защита жилы	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
H-BE 48 винтовое соединение					
10204000	EPIC® H-BE 24 SS 25-48	Штыревой контакт	да	25-48	5
10205000	EPIC® H-BE 24 BS 25-48	Гнездо	да	25-48	5
10204100	EPIC® H-BE 24 SS 25-48	Штыревой контакт	-	25-48	5
10205100	EPIC® H-BE 24 BS 25-48	Гнездо	-	25-48	5