

EPIC® MC Модуль: PROFIBUS DP

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

Модуль PROFIBUS DP подходит для непрерывной работы и содержит винтовое соединение, которое обеспечивает простой монтаж.

Информация

Модуль Profibus DP для обеспечения непрерывной работы шины
Рычаг для быстрого удаления модуля



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Ветроэнергетика

Преимущества

Непрерывная работа шины при размыкании штекера
Скорость передачи данных до 12 Мбит/с
Простое конфекционирование благодаря винтовому соединению
Соединение экрана с зажимом для защиты от растягивающих усилий

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
Техника управления

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель
(промышленный соединитель)

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641
Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MC Модуль: PROFIBUS DP

Номинальное напряжение, В:	30 В
Номинальный ток, А:	1 А
Степень загрязнения:	3
Контакты:	Медный сплав, позолоченные
Количество контактов:	2 / 4 + экран
Допустимые сечения жил кабеля:	Винтовое соединение для кабелей PROFIBUS
Количество разъединений:	100
Температурный диапазон:	-20 °С ... +85 °С

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ERIS® MC Модуль: PROFIBUS DP

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
Модуль: Profibus DP					
10390400	MCS 2 SS	Штыревой контакт	2 + экран	1	5
10390500	MCS 2 BS	Гнездо	2 + экран	1	5

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое Управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16