

## EPIC® H-B 24 TGH 2X

Корпуса типа H-B. Промышленный стандарт


Прочный универсальный корпус с винтом для прямой скобы и двумя кабельными вводами идеально подходит для использования в сфере машиностроения и производства промышленного оборудования.

### Информация

Рёбристая поверхность для удобного вытаскивания штекера

Для легкого подключения двух кабелей

Класс защиты UL50E, испытано



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Износостойкие



Водонепроницаемые

### Преимущества

Для широкого применения. Большой выбор корпусов и изоляторов  
Больше пространства для внутренней разводки

### Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования  
Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий  
Переработка пластмасс

Последнее обновление (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 24 TGH 2X

### Характеристики

Корпус высокий  
Винты для поперечных скоб  
2 ввода для кабеля, прямо  
Типы без промежуточного штуцера

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437 Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя
Материал:	Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый Скоба: оцинкованная сталь Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Класс защиты:	IP 65 (в закрытом виде) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



## EPIC® H-B 24 TGH 2X

Артикул	Обозначение	М	Packaging unit
H-B корпуса: корпус – верхняя часть штекера (2 ввода для кабелей прямо, винты для поперечных скоб, высокий)			
44422021	H-B 24 TGH 2XM25	2x25	5
79178500	H-B 24 TGH 2XM32	2x32	5

Последнее обновление (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономичное управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16