# EPIC® ULTRA H-B 16 TGH QB

Прочный и надежный промышленный корпус с системой экранирования

Корпус для прямоугольного соединителя EPIC®, с защитой от электромагнитных помех, устойчивый к коррозии, UL50E, Nema250

**Информация**
Оптимальная электромагнитная совместимость
Стойкий к коррозии
Изготовлено в Германии



- Высокая стойкость к воздействию химических веществ
- Большой диапазон размеров резьбы
- Время на монтаж
- Оптимальная защита от растягивающих усилий
- Износостойкие
- Штекер со стандартным корпусом
- ЭМС
- Водонепроницаемые

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

# EPIC® ULTRA H-B 16 TGH QB

## Преимущества

Оптимальное экранирование, 360°, с низким сопротивлением
Для универсального применения благодаря высокой коррозионной стойкости и защите от воздействий окружающей среды.
Подключаемый к стандартными корпусами
Стойкие к высоким механическим нагрузкам

## Области применения

Высокий уровень электромагнитного излучения
Для неподвижного и подвижного применения в машиностроении и ветросиловых установках
Строительное оборудование
Производство электрических двигателей

## Характеристики

Корпуса с системой BRUSH поставляются со специальными щетками для экранирования кабеля
Стойкие к коррозии по DIN EN 6988
Испытаны в солевом тумане по IEC 68-2-52, уровень 2
Испытание в солевом тумане согласно DIN EN ISO 9227, методика NSS, длительность 480 часов

## Техническая информация

| | |
|---|---|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей |
| Классификация ETIM 6: | Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437<br>Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя |
| Материал: | Корпус: цинковое литье под давлением, покрытый никелем<br>Скоба и винты: нерж. сталь<br>Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)<br>Кабельный ввод<br>Корпус: латунь, покрытая никелем<br>Вставка: полиамид<br>Уплотнение: специальный эластомер |
| Класс защиты: | IP 67<br>NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (заблокированный) |
| Температурный диапазон: | от -40 до +100 °C |

## Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.


©2023 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

# EPIC® ULTRA H-B 16 TGH QB

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

| Артикул | Обозначение | Диапазон зажима, мм | Мин. Ø по оплётке, мм | Штук/ед. упаковки |
|---|---|---|---|---|
| H-B корпуса: корпус – верхняя часть штекера (прямой ввод кабеля, винты для поперечных скоб, высокий) | | | | |
| 70250274 | EPIC ULTRA H-B 16 TGH QB 15-23 | 15.0 - 23.0 | - | 1 |
| 70250275 | EPIC ULTRA H-B 16 TGH QB 15-23 BRUSH | 15.0 - 23.0 | 7 | 1 |
| 70250276 | EPIC ULTRA H-B 16 TGH QB 19-28 | 19.0 - 28.0 | - | 1 |
| 70250261 | EPIC ULTRA H-B 16 TGH QB 19-28 BRUSH | 19.0 - 28.0 | 7 | 1 |

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16