

EPIC® MH 1 PE 250A

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

-

Информация

Модуль с защитным проводом для надежного соединения с РЕ

Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам



Преимущества

Модульная система штекерных соединителей, годится для рыночных стандартов

Модуль с защитным проводом (РЕ) для надежного соединения с РЕ и соединения с рамой и корпусом

Соединение обжимом до 95 мм² для максимальной защиты от контакта с проводом

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Области применения

Машиностроение

Возобновляемые источники энергии

Конструирование средств проверки

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Техническая информация

Номинальное напряжение, В:	1000 В AC/DC
Номинальное импульсное напряжение:	8 кВ
Номинальный ток, А:	250
Степень загрязнения:	3
Воспламеняемость:	UL94 V-0
Количество контактов:	1
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение обжимом: 25 мм ² ... 95 мм ² Литца 4 мм ² для соединения с РЕ на раме модуля
Материал:	РА, полиамид
Количество разъединений:	500
Температурный диапазон:	от -40 до +120 °C

Последнее обновление (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 1 PE 250A

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



EPIC® MH 1 PE 250A

Артикул	Обозначение	Тип контакта	слотов в рамке	PL_VERPACKUNGSEINHEIT1
44423354	EPIC® MHS 1 PE CM 250A	Штыревой контакт	2	1
44423355	EPIC® MHB 1 PE CM 250A	Гнездо	2	1