EPIC® SOLAR 4Plus M

Модульный соединитель, стойкий к атмосферным воздействиям, для монтажа фотогальванических модулей


EPIC® SOLAR 4Plus M

Информация

4 мм соединительная система с двойным стопором
Для фотогальванических установок до 1,5 кВ (пост. напряжение)
Изготовлено в Германии







- Солнечная энергетика
- Подходит для применения вне помещений
- Напряжение
- Расширенный температурный диапазон
- Стойкий к УФ-лучам
- Водонепроницаемые

Преимущества

Низкое переходное сопротивление контакта для эффективной передачи электроэнергии
Соединение обжимом, для надежного монтажа на местах
Suitable for various ÖLFLEX® SOLAR cables

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SOLAR 4Plus M

Надежное соединение, разблокировка возможна только с инструментом, соответ. NEC стандарту
Протестирован TÜV в соответствии с IEC 62852: штекерный соединитель для применения с постоянным напряжением в фотогальванических электрических системах

Области применения

Фотогальванические системы
Кристаллические и тонкоплёночные конструкции
Трекер для солнечных батарей

Характеристики

4 мм соединительная система с двойным стопором
10 мм^2 максимальное соединение обжимом для больших токов и длинных кабелей
Системное напряжение 1500 В для современных фотогальванических электрических установок большой мощности
Сертификат TÜV Rheinland:
R 60134622

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель)
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002635 Описание класса ETIM 6.0: Круглый штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
Номинальное напряжение, В:	1.5 кВ
Номинальное импульсное напряжение:	16 kV
Степень загрязнения:	3
Воспламеняемость:	UL94 V-0
Переходное сопротивление:	< 0.5 mOhm
Материал:	PA, полиамид
Класс защиты:	IP68 (10h/1m)
Количество разъединений:	100
Тип защиты:	II
Температурный диапазон:	от -40 до +105 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.


©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® SOLAR 4Plus M

Артикул	Обозначение	Сечение, мм²	Диапазон зажима, мм	Номинальный ток, А	Длина, м
EPIC® SOLAR 4Plus M (вилка) для монтажа на местах, с контактами					
44428233	EPIC®SOLAR 4 Plus M 2.5мм2	2.5	5.2 - 7.1	22	100
44428235	EPIC® SOLAR 4Plus M 4mm² ... 6mm²	4 - 6	5.2 - 7.1	30	100
44428237	EPIC® SOLAR 4Plus M 10mm²	10	5.2 - 7.1	35	100
EPIC® SOLAR 4Plus M штыревые контакты в качестве запасных частей					
44428217	EPIC® SOLAR 4Plus PIN M 2.5mm²	2.5	-	-	100
44428219	EPIC® SOLAR 4Plus PIN M 4mm² ... 6mm²	4.0 - 6.0	-	-	100
44428239	EPIC® SOLAR 4Plus PIN M 10mm²	10	-	-	100

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SOLAR 4Plus M



Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.