EPIC® H-B 24 TGH

Корпуса типа H-B. Промышленный стандарт


Прочный высокий корпус из металла имеет винт для поперечной скобы, прямой кабельный ввод и может выпускаться с промежуточными штуцерами или без них.

Информация

Ребристая поверхность для удобного вытаскивания штекера
Больше пространства для внутренней разводки
Класс защиты UL50E, испытано







Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp

Машиностроение, промышленное оборудование

Механическая стойкость

Износостойкие

Водонепроницаемые

Преимущества

Для широкого применения. Большой выбор корпусов и изоляторов
Возможно увеличение корпуса с M40 на M50 со SKINTOP 53112083 (диапазон зажимов 27–35 мм)

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
Переработка пластмасс

Последнее обновление (03.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 24 TGH

Характеристики

Корпус высокий
Винты для поперечных скоб
Ввод кабеля прямо
Типы с / без промежуточного штуцера

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437 Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя
Материал:	Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый Скоба: оцинкованная сталь Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Класс защиты:	IP 65 (в закрытом виде) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 24 TGH

Артикул	Обозначение	M	PG	Промежуточный штуцер	Штук/ед. упаковки
H-B корпуса: корпус – верхняя часть штекера (прямой ввод кабеля, винты для поперечных скоб, высокий)					
70150400	H-B 24 TGH 21	-	21	да	5
70150600	H-B 24 TGH 29	-	29	да	5
79150400	H-B 24 TGH M25	25	-	-	5
79150600	H-B 24 TGH M32	32	-	-	5
79150800	H-B 24 TGH M40	40	-	-	5

Последнее обновление (03.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16