

DKK двойной зажим

Двойной хомут DKK для крепления кабелей и жил



Преимущества

Надежная защита без ограничения подвижности жил кабеля
Большой диапазон размеров резьбы

Области применения

Простые и надежные крепежные зажимы для подвески кабелей управления

Примечание

Рекомендации по монтажу кабелей для лифтов ÖLFLEX® LIFT RH и RS см. в прил. к каталогу T5

Максимальная нагрузка на каждый клиновой зажим: 800 Н = 80 кг

Только для вертикального монтажа

Комплектация

Анкер с ударным распором, винты и стопорные шайбы поставляются в качестве монтажных аксессуаров

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000127

ETIM 5.0 Class-Description: Крепежный зажим

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000127

Описание класса ETIM 6.0: Крепежный хомут

Температурный диапазон:

Высокая механическая нагрузка: + 65 ° C, Низкая
механическая нагрузка: + 100 ° C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ДКК двойной зажим

Артикул	Обозначение	Для кабелей Ø, мм	Длина х ширина х высота (мм)	Вес кг/штук	Штук/ед. упаковки
ДКК					
52026010	ДКК 18	15 - 18	125.0 x 85.0 x 120.0	2	1
52026012	ДКК 26	19 - 26	125.0 x 85.0 x 120.0	2	1