

EPIC® H-B 32 AG

Корпуса типа H-B для 2 изоляторов

Корпус штекера состоит из блочного корпуса, двух поперечных скоб и уплотнения. Он подходит для использования в системах управления.



Преимущества

Два изолятора в одном корпусе. С двумя скобами для высокой надежности

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Техника управления
Переработка пластмасс

Характеристики

H-A case: Wall base
2 поперечные скобы
Вкл. плоское уплотнение

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437

Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

Материал:

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

Температурный диапазон:

от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

EPIC® H-B 32 AG

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



EPIC® H-B 32 AG

Артикул	Обозначение	М	Штук/ед. упаковки
H-B корпуса: корпус накладной (поперечные скобы)			
10132000	H-B 32 AG	AG	5

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономичное управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16