

Tube cable lugs Cu

Tube cable lug made of copper, heat-resistant up to +180°C, for use with ÖLFLEX® HEAT cables/single cores, available in different dimensions.



Машиностроение, промышленное оборудование



Железно-дорожный транспорт



Подходит для применения вне помещений



Механическая стойкость



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Место для монтажа

Преимущества

Withstand temperatures up to +180°C.

Compatible with equally heat-resistant ÖLFLEX® HEAT cables/single cores (e.g. ÖLFLEX® HEAT 180 product series).

Heat resistance tested in 1000 test cycles with ÖLFLEX® HEAT 180 cables, in accordance with DIN EN IEC 61238-1-1.

Suitable for use with KLAUKE crimping tools.

UL certification according to technical data enables the product to be used in the North American market.

Области применения

For creating a safe crimp connection with multi-wire and fine-wire round cables in classes 2 and 5 in accordance with DIN EN 60228.

Стандарты / Сертификаты соответствия

Последнее обновление (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

Tube cable lugs Cu

Сертификаты UL содержатся в техническом паспорте.

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001051

ETIM 5.0 Class-Description: Трубчатые кабельные
наконечники для медных проводов

Материал:

Лужёная электролитическая медь

Температурный диапазон:

up to +180 °C

Комментарий

* Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Tube cable lugs Cu

Артикул	UL сертификация	Длина (мм)	d мм	W мм
63207053	да	15,25	1,3	6
63207054	да	17	1,3	6,5
63207055	да	18,75	1,3	7,5
63207056	да	15,25	1,8	6,5
63207057	да	17	1,8	6,5
63207058	да	18,75	1,8	7,5
63207059	да	22,5	1,8	9
63207061	да	15,25	2,3	7,5
63207062	да	17	2,3	7,5
63207063	да	18,75	2,3	8,5
63207064	да	22,5	2,3	9,5
63207065	да	27,75	2,3	13
63207066	да	21,75	3	8,5
63207067	да	21,75	3	9
63207068	да	25,5	3	10
63207069	да	30,5	3	13
63207071	да	23	4	9,5
63207072	да	25	4	9,5
63207073	да	26	4	10
63207074	да	30,5	4	14
63207075	да	28,5	4,5	12
63207076	да	28,5	4,5	12
63207077	да	35	4,5	15
63207078	да	39	4,5	17
63207079	да	42	4,5	19
63207080	да	31,5	5,5	12
63207081	да	33,25	5,5	12
63207082	да	37,5	5,5	15
63207083	да	41,5	5,5	17
63207084	да	45	5,5	19