

EPIC® SOLAR 4Plus F

Модульный соединитель, стойкий к атмосферным воздействиям, для монтажа фотогальванических модулей

EPIC® SOLAR 4Plus M

Информация

4 мм соединительная система с двойным стопором

Для фотогальванических установок до 1,5 кВ (пост. напряжение)

Made in Germany



Солнечная энергетика



Подходит для применения вне помещений



Напряжение



Расширенный температурный диапазон



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые



Преимущества

Низкое переходное сопротивление контакта для эффективной передачи электроэнергии

Соединение обжимом, для надежного монтажа на местах

Suitable for various ÖLFLEX® SOLAR cables

Надежное соединение, разблокировка возможна только с инструментом, соответ. NEC стандарту

Последнее обновление (09.08.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SOLAR 4Plus F

TUEV tested according IEC 62852: Connectors for DC-application in photovoltaic systems

Области применения

Фотогальванические системы
Кристаллические и тонкопленочные конструкции
Трекер для солнечных батарей

Характеристики

4 мм соединительная система с двойным стопором
10 мм² максимальное соединение обжимом для больших токов и длинных кабелей
Системное напряжение 1500 В для современных фотогальванических электрических установок большой мощности
TUEV Rheinland certificate no.:
R 60134622

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель)
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002635 Описание класса ETIM 6.0: Круглый штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
Номинальное напряжение, В:	1.5 kV
Номинальное импульсное напряжение:	16 kV
Степень загрязнения:	3
Воспламеняемость:	UL94 V-0
Переходное сопротивление:	< 0.5 mOhm
Материал:	PA, полиамид
Класс защиты:	IP68 (10h/1m)
Количество разъединений:	100
Тип защиты:	II
Температурный диапазон:	от -40 до +105 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® SOLAR 4Plus F

Артикул	Обозначение	Сечение, мм ²	Диапазон зажима, мм	Номинальный ток, А	Длина, м
EPIC® SOLAR 4Plus F (розетка) для монтажа на местах, с контактами					
44428234	EPIC®SOLAR 4 Plus F 2.5мм ²	2.5	5.2 - 7.1	22	100
44428236	EPIC® SOLAR 4Plus F 4мм ² ... 6мм ²	4 - 6	5.2 - 7.1	30	100
44428238	EPIC® SOLAR 4Plus F 10мм ²	10	5.2 - 7.1	35	100
Контакты для гнезд EPIC® SOLAR 4Plus в качестве запчастей					
44428218	EPIC® SOLAR 4Plus PIN F 2,5 мм ²	2.5	-	-	100
44428220	EPIC® SOLAR 4Plus PIN F 4мм ² ... 6мм ²	4.0 - 6.0	-	-	100
44428240	EPIC® SOLAR 4Plus PIN F 10мм ²	10	-	-	100

Последнее обновление (09.08.2020)

©2020 Larrp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrpussia.larrpgrp.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SOLAR 4Plus F