

TY-RAP® Railway

Кабельная стяжка TY - RAP® Railway — это кабельная стяжка из PA 6.6. Не содержит галогенов и поэтому особенно подходит для использования в общественных зданиях, аэропортах, больницах и т. д. Сертификация по DIN EN 45545-2 HL2 позволяет использовать кабели в железнодорожном транспорте.

Информация

Кабельная стяжка для применения на железных дорогах

Hazard Level: HL 2



Железно-дорожный транспорт



Не поддерживают горение



Без галогенов

Преимущества

Специальная конструкция кабельных стяжек гарантирует максимальную устойчивость и безопасность даже в самых экстремальных условиях

Металлическая головка обеспечивает надёжную и долговечную фиксацию

Замок также стоек к ударам и вибрациям

Огнестойкость по UL 94V-0

Области применения

Метро и поезда

В сферах с высокими требованиями по механической и химической устойчивости

Защита людей и материальных ценностей в случае пожара

Общественные сооружения

Характеристики

Металлический язычок прочно закреплен в головке и изготовлен из немагнитичивающейся стали, стойкой к коррозии (тип 316)

Стандарты / Сертификаты соответствия

DIN EN 45545-2

NFF 16-101: I3F1

Последнее обновление (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

TY-RAP® Railway

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046

Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки

Поставляемые цвета:

Натуральные цвета

Материал:

Полиамид 6.6

без галогенов, без силикона

Температурный диапазон:

от -40 до +85 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



TY-RAP® Railway

Артикул	Обозначение	UL сертификация	Длина x ширина (мм)	Ø пучка, мм	Разрывная прочность, Н	Количество
61723330	TY 23 MFR RW	нет	92.0 x 2.4	2.0 - 16.0	80.0	1000
61723331	TY 232 MFR RW	нет	203.0 x 2.4	2.0 - 50.0	80.0	1000
61723332	TY 24 MFR RW	нет	140.0 x 3.6	2.0 - 29.0	180.0	1000
61723333	TY 25 MFR RW	нет	186.0 x 4.8	3.5 - 45.0	220.0	1000
61723334	TY 28 MFR RW	нет	360.0 x 4.8	3.5 - 102.0	220.0	500
61723335	TY 27 MFR RW	нет	340.0 x 7.0	6.0 - 90.0	540.0	100