

## LS стальные кабельные стяжки

Кабельные стяжки LS из нержавеющей стали изготовлены из высококачественной стали (AISI 316), устойчивой к воздействию кислот и коррозии, особенно пригодны для обвязки кабелей в сложных условиях эксплуатации.

### Информация

LS 4.6x100 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



-  Пищевая промышленность и производство напитков
-  Нефтяная и газовая промышленность
-  Железно-дорожный транспорт
-  Подходит для применения вне помещений
-  Высокая стойкость к воздействию химических веществ
-  Термостойкие
-  Морозостойкие
-  Стойкий к коррозии
-  Стойкий к воздействию кислот

Последнее обновление (15.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## LS стальные кабельные стяжки



Расширенный температурный диапазон

### Преимущества

Стойкие к кислотам  
Превосходная химическая стойкость  
Высокая термостойкость  
Надежный шариковый затвор с автоматической блокировкой  
Экономия места для монтажа благодаря плоскому замку

### Области применения

Крепление маркировочных табличек FLEXIMARK® из нержавеющей стали  
Возможно применение во всех отраслях с высокими требованиями (в частности нефтегазовая промышленность, железная дорога, производство продуктов питания и напитков)  
Благодаря устойчивости к коррозии и погодным воздействиям возможно применение под открытым небом и при самых неблагоприятных условиях

### Стандарты / Сертификаты соответствия

DNV 2397  
UL № сертификации: E193947  
Испытано в соотв. с IEC 62275: 2006  
Achilles JQS сертифицирован

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046 Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки
По запросу:	Другие размеры по запросу
Материал:	Кислотостойкая нержавеющая сталь EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L) Толщина материала: 0,26 мм
Температурный диапазон:	от -80 °C до +500 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**LS стальные кабельные стяжки**

Артикул	Обозначение	Длина x ширина (мм)	Ø пучка, мм	Мин. растягивающие усилия Н/мм <sup>2</sup>	Штук/ед. упаковки
Без покрытия из полиэстера					
61812947	LS 4.6x100	100.0 x 4.6	21	45.3	100
61812948	LS 4.6x125	125.0 x 4.6	32	45.3	100
61812949	LS 4.6x150	150.0 x 4.6	40	45.3	100
61812950	LS 4.6x200	200.0 x 4.6	51	45.3	100
61812960	LS 4.6x360	360.0 x 4.6	102	45.3	100
61812970	LS 4.6x520	520.0 x 4.6	152	45.3	100
61812980	LS 4.6x680	680.0 x 4.6	203	45.3	100
61812990	LS 4.6x840	840.0 x 4.6	254	45.3	100
61813000	LS 7.9x200	200.0 x 7.9	51	113.3	100
61813010	LS 7.9x360	360.0 x 7.9	102	113.3	100
61813020	LS 7.9x520	520.0 x 7.9	152	113.3	100
61813030	LS 7.9x680	680.0 x 7.9	203	113.3	100
61813040	LS 7.9x840	840.0 x 7.9	254	113.3	100
61813050	LS 7.9x1010	1016.0 x 7.9	305	113.3	100
С покрытием из полиэстера					
61813085	LSC 4.6x100	100.0 x 4.6	21	45.3	100
61813086	LSC 4.6x125	125.0 x 4.6	32	45.3	100
61813087	LSC 4.6x150	150.0 x 4.6	40	45.3	100
61813088	LSC 4.6x200	200.0 x 4.6	51	45.3	100
61813089	LSC 4.6x360	360.0 x 4.6	102	45.3	100
61813090	LSC 4.6x520	520.0 x 4.6	152.0	45.3	100
61813091	LSC 4.6x680	680.0 x 4.6	203.0	45.3	100
61813092	LSC 4.6x840	840.0 x 4.6	254.0	45.3	100
61813093	LSC 7.9x200	200.0 x 7.9	51	113.3	100
61813094	LSC 7.9x360	360.0 x 7.9	102	113.3	100
61813096	LSC 7.9x520	520.0 x 7.9	152	113.3	100
61813097	LSC 7.9x680	680.0 x 7.9	203.0	113.3	100
61813098	LSC 7.9x840	840.0 x 7.9	254.0	113.3	100

Последнее обновление (15.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

 Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
 PN 0456 / 02\_03\_16