

NOTY Термоусаживаемые трубки

Термоусадочная трубка NOTY — изготовлена из ПВХ, предлагается по конкурентной цене для защиты и изоляции кабелей, flame-retardant, черного цвета для устойчивости к воздействию УФ-излучения, коэффициент термоусадки: 2:1.

Информация

Тонкая стенка



Подходит для применения вне помещений



Не поддерживают горение



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Оптимальная цена

Стойкие к атмосферным влияниям и УФ-лучам

Не поддерживают горение

Гарантируется надёжная транспортировка прижима

Области применения

Изоляция, защита и связка кабелей в пучки

Стандарты / Сертификаты соответствия

Огнестойкие по UL94 VO

Примечание

Температура складирования: макс. +18 °C

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000217

ETIM 5.0 Class-Description: Термоусаживаемая трубка

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000217

Описание класса ETIM 6.0: Термоусадочный шланг

Примечание:

Одностенное/тонкостенное исполнение

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

NOTY Термоусаживаемые трубки

Информация:

Поставляемые цвета:

Материал:

Температурный диапазон:

Пробивная прочность: 20 кВ/мм

Коэффициент термоусадки: 2:1

Черный (стойкий к УФ-излучению)

ПВХ - пластикат

от -20 до +90 °C

Температура термоусадки: +120°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

НОТУ Термоусаживаемые трубки

Артикул	Обозначение	Внутренний Ø перед термоусадкой, мм	Диапазон термоусадки (мм)	Толщина стенки после термоусадки +/- 0,1 мм	Метров в ед. упаковки
61716700	НОТУ 1	2,5	2.5 - 1.2	0,45	100
61716720	НОТУ 2	4	4 - 2	0,5	100
61716740	НОТУ 3	6	6 - 3	0,5	100
61716760	НОТУ 4	7	7 - 4	0,5	100
61716780	НОТУ 6	11	11 - 6	0,6	100
61716800	НОТУ 8	14	14 - 8	0,6	100
61716820	НОТУ 10	17	17 - 10	0,8	100
61716840	НОТУ 13	20	20 - 13	1,0	100
61716860	НОТУ 16	25	25 - 16	1,0	50
61716880	НОТУ 20	31	31 - 20	1,0	50