

## Crimping Tool PEW TWISTOR

Crimping tool PEW TWISTOR for pressing of (un-)isolated conductor end sleeves with 360° turnable tools surface



### Преимущества

360° rotatable crimp insert enables the tool to be adjusted to changing assembly conditions in the best possible way.

Properties of crimping pliers with front and side entry combined in one tool.

Perfect for tight or changing environments. Side entry ensures an ergonomically optimal crimping process, front entry is particularly suitable for narrow environments and machines.

Covers a large cross-section range without adjusting the crimping tool.

For end sleeves with a cross-section range of up to 10 mm<sup>2</sup> or 16 mm<sup>2</sup>, depending on the variant.

### Области применения

For crimping insulated and non-insulated ferrules as well as TWIN ferrules according to DIN 46228.

Version "TWISTOR® 16" for square crimping of the ferrules.

Version "TWISTOR® T" for trapezoidal compression of the ferrules.

### Характеристики

Из хромированной инструментальной стали

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168

Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

Общее:

Обжимаемая длина до 16 мм

Обжимной профиль: четырёхгранный

### Комментарий

TWISTOR® is a registered trademark of Rennsteig Werkzeuge GmbH, Germany (GER)

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

## Crimping Tool PEW TWISTOR

| Длина (мм) | Обжимной профиль | Для сеч. мм <sup>2</sup> | Артикул  |
|------------|------------------|--------------------------|----------|
| 185        | Четырёхгранный   | 0.14 - 16.0              | 61814612 |
| 196        | Трапеция         | 0.14 - 10.0              | 61814613 |

## Crimping Tool PEW TWISTOR

