


Матрицы для пресс-клещей 1311 и 1300

Обжимные матрицы для гидравлических обжимных клещей V 1311 и обжимных клещей с питанием от аккумулятора PVX 1300

Информация

НОВИНКА! Двухуровневая техника опрессовки DUAL (сначала шестигранная запрессовка, затем дополнительная прошивка)



Области применения

Обжимные матрицы для V 1311 и PVX 1300 для опрессовки гильзовых кабельных наконечников (KRT/KRF) и стыковых соединителей (KST/KSF)

Комплектация

Pressing dies are delivered in pairs

Для обжимных вставок типа «13DB» или «13B» держатель матриц не требуется. Держатели матриц для обжимных вставок типа «B» держатели матриц должны заказываться отдельно.

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001282

Описание класса ETIM 5.0: вставка для инструмента для обжима кабельных наконечников, наконечников для жил, соединения экрана

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001282

Описание класса ETIM 6.0: Использование для обжимного инструмента, кабельных наконечников/соединителей, наконечников для жил, присоединения экрана

Комментарий

Монтаж компонентов: сначала выберите обжимные матрицы. Обратите внимание, что не для всех обжимных матриц нужен матрицедержатель (в зависимости от сечения и кабельных наконечников подлежащих опрессовке)

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Матрицы для пресс-клещей 1311 и 1300

Артикул	Обозначение	Для KRT/KST мм ²	Для KRF/KSF мм ²	Количество
Обжимные матрицы DUAL				
61795982	13DB8	-	10	1
61795983	13DB9	-	16	1
61795984	13DB11	-	25	1
61813899	13DB13	-	35	1
61795952	13DB14,5	-	50	1
61795985	13DB17	-	70	1
61813874	13DB20	-	95	1
61813871	13DB22	-	120	1
61795986	13DB25	-	150	1
61813873	13DB27	-	185	1
61795987	13DB30	-	240	1
61795988	13DB32	-	300	1
Обжимные матрицы шестигранные				
61795950	B7	10	-	1
61795951	B8	-	10	1
61795960	B8,5	16	-	1
61795970	B9	-	16	1
61795971	B10	25	-	1
61795972	B11	-	25	1
61795980	B12	35	-	1
61795981	B13	-	35	1
61795990	B14	50	-	1
61795991	B14,5	-	50	1
61796000	B16	70	-	1
61796001	B17	-	70	1
61796010	B18	95	-	1
61796020	B19	120	-	1
61796021	B20	-	95	1
61796030	B22	150	120	1
61796031	B24	185	-	1
61796032	B25	-	150	1
61796043	13B26	240	-	1
61796047	13B27	-	185	1
61796044	13B30	300	240	1

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

Матрицы для пресс-клещей 1311 и 1300

Артикул	Обозначение	Для KRT/KST мм ²	Для KRF/KSF мм ²	Количество
61796045	13B32	400	300	1
61796046	13B38	-	400	1