

## **TY-Rap®кабельная стяжка со стальным язычком**

Кабельная стяжка со стальным наконечником, обладающая повышенной прочностью при растяжении



Без галогенов

### **Преимущества**

Высокая прочность даже в жестких условиях эксплуатации: в диапазонах экстремальных температур или высокой влажности.

Замок также стоек к ударам и вибрациям

Металлический язычок прочно закреплен в головке и изготовлен из немагнитивающейся стали, стойкой к коррозии (тип 316)

### **Области применения**

Для жестких условий эксплуатации

### **Стандарты / Сертификаты соответствия**

UL file number TY-RAP®: E49405, see table

Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2

### **Комплектация**

Номера артикулов, имеющие дополнительно букву «В» (например, TYB24 M), поставляются в рабочих боксах, кабельные стяжки удобно расположены в ячейках

### **Техническая информация**

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046

Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки

Поставляемые цвета:

Натуральные цвета

Материал:

Полиамид 6.6

без галогенов, без силикона

Последнее обновление (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

**TY-Rap®кабельная стяжка со стальным язычком**

Температурный диапазон:

от -40 до +85 °C

**Комментарий**

B = рабочий бокс, либо полиэтиленовый пакет.

TY-RAP® - зарегистрированная торговая марка ABB.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**Ту-Рар®кабельная стяжка со стальным язычком**

| Артикул     | Обозначение | UL сертификация | Длина x ширина (мм) | Ø пучка, мм | Разрывная прочность, Н | Штук/ед. упаковки |
|-------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| Натуральный |             |                 |                     |             |                        |                   |
| 61715000    | TYB* 23 M   | да              | 92.0 x 2.3          | 2 - 16      | 80                     | 1000              |
| 61716250    | TY 232 M    | да              | 203.0 x 2.3         | 2 - 50      | 80                     | 1000              |
| 61716310    | TY 234 M    | да              | 356.0 x 2.3         | 2 - 102     | 80                     | 1000              |
| 61715060    | TYB* 24 M   | да              | 140.0 x 3.6         | 2 - 29      | 180                    | 1000              |
| 61716370    | TY 242 M    | да              | 208.0 x 3.6         | 2 - 50      | 180                    | 1000              |
| 61715180    | TY 26 M     | да              | 284.0 x 3.6         | 2 - 76      | 180                    | 1000              |
| 61716430    | TY 244 M    | да              | 368.0 x 3.6         | 2 - 103     | 180                    | 1000              |
| 61715120    | TYB* 25 M   | да              | 186.0 x 4.8         | 3.5 - 45    | 220                    | 1000              |
| 61716490    | TY 253 M    | да              | 290.0 x 4.8         | 3.5 - 78    | 220                    | 1000              |
| 61715300    | TY 28 M     | да              | 361.0 x 4.8         | 3.5 - 102   | 220                    | 1000              |
| 61716550    | TY 272 M    | да              | 223.0 x 6.9         | 6 - 50      | 540                    | 500               |
| 61715240    | TY 27 M     | да              | 340.0 x 7.0         | 6 - 90      | 540                    | 500               |
| 61715360    | TY 29 M     | да              | 771.0 x 6.9         | 6 - 229     | 540                    | 500               |