

## NYM-J

Стандартные кабели для прокладки под штукатуркой, в кирпичных стенах, бетоне

NYM-J, VDE, PVC house wiring cable, or installation on or under the plaster, in masonry and concrete

### Информация

BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)

Стандартные кабели для прокладки в кирпичных стенах, под штукатуркой



### Области применения

Для прокладки на/под штукатуркой

Для прокладки в кирпичных стенах, бетоне, за исключением прямой прокладки в прессуемый, вибрируемый или набивной бетон

Для применения в помещениях с сухой, влажной и мокрой средой

Для применения вне помещений, при условии защиты от прямого попадания солнечных лучей

### Характеристики

Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

### Стандарты / Сертификаты соответствия

VDE 0250 ч. 204

### Конструкция

Жилы из медных проволок

Изоляция жил: на основе ПВХ

Заполнение по скрученным изолированным жилам

Наружная оболочка на основе ПВХ

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000043

ETIM 5.0 Class-Description: кабели монтажные

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000043

Последнее обновление (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## NYM-J

|                            |                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Маркировка жил:            | Описание класса ETIM 6.0: Установочная линия<br>До 5 жил: по VDE 0293-308 (табл. Т9 в приложении)<br>От 6 жил: черные с белой цифровой маркировкой |
| Конструкция жилы:          | Однопроволочные или многопроволочные жилы<br>$\geq 16 \text{ мм}^2$ : многопроволочный                                                             |
| Минимальный радиус изгиба: | Неподвижное применение: 4 x D                                                                                                                      |
| Номинальное напряжение:    | U <sub>0</sub> /U: 300/500 V                                                                                                                       |
| Испытательное напряжение:  | 2000 В                                                                                                                                             |
| Жила заземления:           | J = с ж/з жилой заземления<br>O = без жилы заземления                                                                                              |
| Температурный диапазон:    | При монтаже: от +5 до +60 °C<br>Неподвижное применение: от -40 до +70 °C                                                                           |

### Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении

Стандартные длины см.: [www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths](http://www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths)

Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах

Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)

Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

## NYM-J

| Артикул  | Количество жил и сеч. в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр [мм] | Вес меди кг/км | Вес, кг/км |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| 1600008  | 1 G 2,5                                 | 6                     | 24             | 60         |
| 1600009  | 1 G 4                                   | 6.7                   | 38             | 85         |
| 1600010  | 1 G 6                                   | 7.2                   | 58             | 105        |
| 1600011  | 1 G 10                                  | 8.6                   | 96             | 160        |
| 1600012  | 1 G 16                                  | 9.6                   | 154            | 220        |
| 16000003 | 3 G 1,5                                 | 8.4                   | 43             | 120        |
| 16000013 | 4 G 1,5                                 | 9.2                   | 58             | 150        |
| 16000023 | 5 G 1,5                                 | 9.9                   | 72             | 175        |
| 1600003  | 7 G 1,5                                 | 11.6                  | 101            | 235        |
| 16000213 | 3 G 2,5                                 | 9.6                   | 72             | 170        |
| 16000053 | 4 G 2,5                                 | 10.6                  | 96             | 210        |
| 16000063 | 5 G 2,5                                 | 11.5                  | 120            | 290        |
| 1600071  | 7 G 2,5                                 | 13.7                  | 168            | 380        |
| 16010223 | 3 G 4                                   | 11.3                  | 115            | 250        |
| 16000313 | 4 G 4                                   | 12.7                  | 154            | 315        |
| 16000513 | 5 G 4                                   | 14                    | 192            | 370        |
| 16010233 | 3 G 6                                   | 12.8                  | 173            | 335        |
| 16000323 | 4 G 6                                   | 13.8                  | 230            | 410        |
| 16000523 | 5 G 6                                   | 15.5                  | 288            | 500        |
| 16000333 | 4 G 10                                  | 18                    | 384            | 680        |
| 16000533 | 5 G 10                                  | 19.5                  | 480            | 810        |
| 16000543 | 5 G 16                                  | 23                    | 768            | 1200       |
| 16000353 | 4 G 25                                  | 26                    | 960            | 1500       |
| 16000553 | 5 G 25                                  | 28                    | 1200           | 1800       |