NYM-J

Стандартные кабели для прокладки под штукатуркой, в кирпичных стенах, бетоне

NYM-J, VDE, PVC house wiring cable, or installation on or under the plaster, in masonry and concrete

Информация
BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr
Стандартные кабели для прокладки в кирпичных стенах, под штукатуркой



Области применения
Для прокладки на/под штукатуркой
Для прокладки в кирпичных стенах, бетоне, за исключением прямой прокладки в прессуемый, вибрируемый или набивной бетон
Для применения в помещениях с сухой, влажной и мокрой средой
Для применения вне помещений, при условии защиты от прямого попадания солнечных лучей

Характеристики
Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия
VDE 0250 ч. 204

Конструкция
Жилы из медных проволок
Изоляция жил: на основе ПВХ
Заполнение по скрученным изолированным жилам
Наружная оболочка на основе ПВХ

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000043 ETIM 5.0 Class-Description: кабели монтажные
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000043

Последнее обновление (21.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

NYM-J

	Описание класса ETIM 6.0: Установочная линия
Маркировка жил:	До 5 жил: по VDE 0293-308 (табл. T9 в приложении) От 6 жил: черные с белой цифровой маркировкой
Конструкция жилы:	Однопроволочные или многопроволочные жилы ≥ 16 мм^2: многопроволочный
Минимальный радиус изгиба:	Неподвижное применение: 4 x D
Номинальное напряжение:	U0/U: 300/500 V
Испытательное напряжение:	2000 В
Жила заземления:	J = с ж/з жилой заземления O = без жилы заземления
Температурный диапазон:	При монтаже: от +5 до +60 °C Неподвижное применение: от -40 до +70 °C

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Торговый продукт Lapp
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

NYM-J

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Артикул	Количество жил и сеч. в мм^2	Наружный диаметр [мм]	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
1600008	1 G 2,5	6	24	60
1600009	1 G 4	6.7	38	85
1600010	1 G 6	7.2	58	105
1600011	1 G 10	8.6	96	160
1600012	1 G 16	9.6	154	220
16000003	3 G 1,5	8.4	43	120
16000013	4 G 1,5	9.2	58	150
16000023	5 G 1,5	9.9	72	175
1600003	7 G 1,5	11.6	101	235
16000213	3 G 2,5	9.6	72	170
16000053	4 G 2,5	10.6	96	210
16000063	5 G 2,5	11.5	120	290
1600071	7 G 2,5	13.7	168	380
16010223	3 G 4	11.3	115	250
16000313	4 G 4	12.7	154	315
16000513	5 G 4	14	192	370
16010233	3 G 6	12.8	173	335
16000323	4 G 6	13.8	230	410
16000523	5 G 6	15.5	288	500
16000333	4 G 10	18	384	680
16000533	5 G 10	19.5	480	810
16000543	5 G 16	23	768	1200
16000353	4 G 25	26	960	1500
16000553	5 G 25	28	1200	1800

Последнее обновление (21.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16