

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y — силовой кабель и кабель управления с оболочкой из полиуретана/ПВХ для коммерческих легковых и грузовых автомобилей, 60 В пост. тока, ADR, TÜV, ISO6722, ISO4141-3

Информация

Для коммерческого автотранспорта

Для транспортировки опасных грузов

Стойкость к гидролизу и микроорганизмам



Подходит для применения вне помещений



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Механическая стойкость



Маслостойкий



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Специальное разрешение ADR

Разрешение ADR позволяет использовать в транспортных средствах, перевозящие опасные грузы

Области применения

Для коммерческого автотранспорта

Подключение электрооборудования во всех прицепах и полуприцепах

Характеристики

Стойкие к УФ-лучам

Прочные при низких температурах

Стойкие к маслам, любой погоде и химическим веществам

Стойкие к гидролизу и микробам

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y

Стандарты / Сертификаты соответствия
ISO 4141 и DIN/ISO 6722

Конструкция

Conductor made of bare copper wires
Изоляция жил: на основе ПВХ
Внутренняя оболочка на основе специального ПВХ-пластиката
Наружная оболочка из специального полиуретана

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104 Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод
Маркировка жил:	ISO 4141-3
Ёмкость пары:	ёмкость между жилами макс. 50 пФ/м и между одной жилой и остальными макс. 100 пФ/м
Конструкция жилы:	Жилы из медных тонких проволок по DIN/ISO 6722
Минимальный радиус изгиба:	12 x D
Номинальное напряжение:	60 V
Испытательное напряжение:	5 кВ эффективная величина мин. 5 мин.
Температурный диапазон:	Неподвижное применение: от -40 до +85 °C Область применения, класс A

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYU11Y

Артикул	Количество жил и сеч. в мм ²	Наружный диаметр [мм]	Цвет	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYU11Y					
7027080	2 x 1,0	6	белый/чёрный	19,2	55
7027081	2 x 1,0	6	белый/коричневый	19,2	55
7027020	2 x 1,5	6.6	белый/чёрный	28,8	68
7027021	2 x 1,5	6.6	белый/коричневый	28,8	68
7027082	3 x 1,0	6.3	чёрный/коричневый/голубой	28,8	67
7027022	3 x 1,0	6.3	белый/коричневый/голубой согласно новому стандарту ISO	28,8	67
7027083	4 x 1,0	6.8	белый/черный/ красный/коричневый	38,4	81
7027084	5 x 1,0	7.5	белый/коричневый/зелёный/ красный/серый	48	97
7027085	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	сеч. 1,0 мм ² = зеленый/корич невый/красный/голубой/фио летовый; сеч. 2,5 мм ² = белый	72	133
7027025	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	сеч. 1,0 мм ² = коричневый/зе леный/красный/серый/фиол етовый; сеч. 2,5 мм ² = белый, в соответствии с ISO	72	133
7027130	7 x 0,75	7.3	белый/черный/желтый/красн ый/зелёный/коричневый/гол убой	50,4	101
7027088	7 x 1,5	8.9	белый/черный/желтый/красн ый/зелёный/коричневый/гол убой	100,8	166
7027089	8 x 1,5 + 1 x 2,5	11.7	ISO 4141 + серый/фиолетовый	139,2	239
7027090	10x1,5+3x2,5+1x(2x1,5)	14.4	белые с черной цифровой маркировкой; сеч. 1,5 мм ² =№ 1-3,5-8,10-12; сеч. 2,5 мм ² =№ 4, 9, 13; сеч. 1,5 мм ² =№ 14, 15	244,8	391
7027030	10x1,5+3x2,5+1x(2x1,5)	14.4	ISO 12098	244,8	395
7027091	10x1,5+3x2,5	14.4	белые с черной цифровой маркировкой; сеч. 1,5 мм ² =№ 1-3,5-8,10-12; сеч. 2,5 мм ² =№ 4, 9, 13	216	367
7027031	10x1,5+3x2,5	14.4	сеч. 1,5 мм ² = желтый/зелен ый/голубой/черный/коричне вый/красный/розовый/серый	216	367

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://lapp.russia.lappgroup.com>

 Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
 PN 0456 / 02_03_16

ÖLFLEX® TRUSS 470 R FLRVY11Y

Артикул	Количество жил и сеч. в мм ²	Наружный диаметр [мм]	Цвет	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
			/белый-черный/белый-голубой; сеч. 2,5 мм ² = белый/оранжевый/белый-красный		
7027046	2 x 0,75 + 2 x 1,5	7.2	сеч. 0,75 мм ² =белый/коричневый; 1,5 мм ² =жёлтый/зеленый	43,2	85
7027092	2 x 6 + 3 x 1,5 ABS	12.1	DIN 72570 сеч. 6,0 мм ² =красный/коричневый; сеч. 1,5 мм ² =чёрный/жёлтый/белый	158,4	267
7027093	2x6+3x1,5+1x(2x1,5) EBS	12.1	DIN 72570 сеч. 6,0 мм ² =красный/коричневый; сеч. 1,5 мм ² =черный/желтый/белый; сеч. 1,5 мм ² =белый-серый/белый-коричневый	187,2	321
7027094	2x4+3x1,5+1x(2x1,5) EBS	11.9	сеч. 4,0 мм ² = красный/коричневый; 1,5 = черный/желтый/белый; 1,5 = бело-серый/бело-коричневый	148,8	257
7027024	18 x 1,5	13.7	белые с чёрной цифровой маркировкой	259,2	407
7027032	25 x 1,5	16.1	белые с чёрной цифровой маркировкой	360	560

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapp.russia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16