

ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T

Кабели для фотогальванических электрических установок с электронной сшивкой материалов - разделяемые

-

Информация

Оптимизированная конструкция кабеля - тонкие, легкие и износостойкие

Экономия времени при монтаже

Идеальны для фотогальванических электроустановок



Солнечная энергетика



Подходит для применения вне помещений



Без галогенов



Морозостойкие



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Простое разделение на два отдельных кабеля

Оптимальный наружный диаметр и вес обеспечивают компактную прокладку

В случае пожара снижено распространение огня и образование токсичных дымовых газов

Точный контроль длины при прокладке благодаря маркировке метража по оболочке кабеля

Области применения

Идеальны для фотогальванических электроустановок

Для переносных фотогальванических электрических установок / для монтажа на зданиях

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T

Характеристики

Стойкие к атмосферным влияниям/УФ-лучам по HD 605/A1
Стойкие к озону в соответствии с EN 50396
Без галогенов, самозатухающий
Хорошая износостойкость, стойкие к надрезам, насечкам
XLS-R T= X-Linked Standard-Reduced Twin
надёжное качество материала с электронной сшивкой

Конструкция

Жилы из медных лужёных тонких проволок
Изоляция из сополимера с электронной сшивкой
Оболочка из сополимера с электронной сшивкой
Цвет наружной оболочки: чёрный
Параллельные жилы соединены разделительным основанием

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 5.0 Class-Description: гибкие кабели
Маркировка жил:	черный / красный синий/красный
Конструкция жилы:	Класс гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228
Минимальный радиус изгиба:	Неподвижное применение: 5 x D
Номинальное напряжение:	Перем. ток U_0/U : 600/1000 В Пост. ток U_0/U : 900/1500 В Макс. допустимое рабочее напряжение: Пост. ток 1,8 кВ (между проводниками, не заземленная система)
Испытательное напряжение:	AC 6500 В
Температурный диапазон:	Неподвижное применение: -40 °C до +100 °C макс. температура на жиле

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухта 100 м, барабан 500/1000 м
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T

Артикул	Количество жил и сеч. в мм ²	Наружные размеры, ширина x высота, мм	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
0023984	2 X 4	10.7 x 5.2	76,8	128