

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F соединительные кабели

Конфекционированные кабели для электроприборов и оборудования.

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Net connecting cable, PVC, 1-2,5mm², 1.end angled earthing-type plug with double earthed contact/2.end IEC coupling or dismantled

Информация

Другие цвета и длины поставляются по запросам



Области применения

Электроприборы

Характеристики

Более подробную информацию о международных штекерных разъемах см. на нашем сайте www.lappkabel.de
Помимо ограничений по применению кабелей, которые необходимо учитывать согласно стандарта HD 516/VDE 0298-300, для кабеля марки H05VV-F нужно учесть, что более светлые цвета наружной оболочки, которые отличаются от чёрного, существенно ограничивают применение кабелей под прямым УФ-излучением.

Конструкция

1st end: Gated, right-angled earthing-type plug with double earthing contact

2ой конец: литая прямая 3-контактная приборная розетка

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001576

ETIM 5.0 Class-Description: силовой кабель

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC001576

Описание класса ETIM 6.0: Линия подключения к сети

Маркировка жил:

В соответствии с VDE 0293-308 (таблица T9)

Конструкция жилы:

из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Номинальное напряжение:

U₀: 250 В~

Последнее обновление (30.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F соединительные кабели

Испытательное напряжение:	2000 В
Жила заземления:	G = с ж/з жилой заземления
Температурный диапазон:	от 5 °C до 60 °C

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении

* Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Пожалуйста, обратите внимание на указания по безопасности в соответствии с DIN VDE 0620-1, штекеры и розетки бытового и аналогичного назначения, часть 1. Общие требования, приложение E, «Монтаж только квалифицированными электриками»

ÖLFLEX® PLUS H05VV-F соединительные кабели

Артикул	Количество жил и сеч. в мм ²	Цвет	Наружный диаметр [мм]	Длина, м	Вес меди, кг/1000 шт.
1st end: moulded right-angled earthing-type plug with double earthed contact 2nd end: straight, 3-pin C13 IEC coupling, moulded					
73222334	3 G 1.0	чёрный	6.3 - 8	2,5	72
73222336	3 G 1.0	чёрный	6.3 - 8	2,5	72
73222381	3 G 1.5	чёрный	7.4 - 9.4	5	216
73222335	3 G 1.0	белый	6.3 - 8	2,5	72
2nd end: right-angled, 3-pin C13 IEC coupling, moulded					
74320106	3 G 1.5	чёрный	7.4 - 9.4	3,5	151,2
74320092	3 G 1.5	чёрный	7.4 - 9.4	7,5	324
1st end: moulded right-angled earthing-type plug with double earthed contact 2nd end: 30 mm stripped, with conductor end sleeves					
70261139	3 G 1.0	чёрный	6.3 - 8	1,5	43,2
70261140	3 G 1.0	чёрный	6.3 - 8	2	57,6
70261141	3 G 1.0	чёрный	6.3 - 8	3	86,4
70261166	3 G 1.0	чёрный	6.3 - 8	5	144
70261145	3 G 1.0	серый	6.3 - 8	1,5	43,2
70261146	3 G 1.0	серый	6.3 - 8	2	57,6
70261147	3 G 1.0	серый	6.3 - 8	3	86,4
70261143	3 G 1.0	белый	6.3 - 8	2	57,6
70261144	3 G 1.0	белый	6.3 - 8	3	86,4
70261148	3 G 1.5	чёрный	7.4 - 9.4	1,5	64,5
70261149	3 G 1.5	чёрный	7.4 - 9.4	2	86
70261150	3 G 1.5	чёрный	7.4 - 9.4	3	129
70261160	3 G 1.5	чёрный	7.4 - 9.4	5	215
70261185	3 G 1.5	серый	7.4 - 9.4	1	43,2
70261154	3 G 1.5	серый	7.4 - 9.4	1,5	64,5
70261155	3 G 1.5	серый	7.4 - 9.4	2	86
70261156	3 G 1.5	серый	7.4 - 9.4	3	129
70362272	3 G 1.5	серый	7.4 - 9.4	4	172
70261151	3 G 1.5	белый	7.4 - 9.4	1,5	64,5
70261152	3 G 1.5	белый	7.4 - 9.4	2	86
70261153	3 G 1.5	белый	7.4 - 9.4	3	129
70261163	3 G 2.5	чёрный	9.2 - 11.4	3	216

Последнее обновление (30.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://laprusia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16