

ÖLFLEX® SERVO Core Line в соответствии с Allen Bradley / Rockwell (ПВХ)

Core Line для легкой механической нагрузки в буксируемых кабельных цепях

Информация

Совершенно новый разъем, экранированное подключение

Поставляются любыми длинами



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Надёжность



Штекер со стандартным корпусом



Водонепроницаемые

Преимущества

Доступно во всех странах

Стандарты качества Lapp

Последнее обновление (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® SERVO Core Line в соответствии с Allen Bradley / Rockwell (ПВХ)**Области применения**

Пищевая промышленность, упаковочное оборудование

Деревообрабатывающее оборудование

For travel distances up to 10 m

Для статических и динамических условий применения

Для применения в буксируемых кабельных цепях

Характеристики

Core Line для легкой механической нагрузки в буксируемых кабельных цепях

Новый сервокабель из ПВХ, экранированный

Инновационная концепция соединителя

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Маркировка жил:

Supply cores: colored with white printing

Brown with white printing: V / L2

Black with white printing: U/L1/C/L +

Серая с белой маркировкой: W/L3/D/L-GN/GE желто-зеленая жила заземления: WS; SW

Конструкция жилы:

Класс гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Минимальный радиус изгиба:

В буксируемых кабельных цепях: 7,5 x D

Неподвижная прокладка: 4x наружный диаметр кабеля

Номинальное напряжение:

Силовые жилы и жилы управления: IEC U₀/U: 600/1000 V
UL и CSA: 1000 V

Испытательное напряжение:

Жила/жила: 4000 V

Жила/экран: 4000 V

Жила заземления:

G = с ж/з жилой заземления

Температурный диапазон:

В буксируемых кабельных цепях: -5 °C до +70 °C (UL: +80 °C)

Неподвижное применение: -40 °C до +80 °C

Переменные циклы изгиба:

5 млн. циклов

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

По запросам - другие длины и другое исполнение концов кабеля.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Радиус изгиба: кабель для датчика вращения 15 x D

Маркировка жил датчика вращения в соотв. с DIN 47100

Allen Bradley / Rockwell зарегистрированные торговые марки Allen Bradley / Rockwell , и упомянуты только для сравнения.



ÖLFLEX® SERVO Core Line в соответствии с Allen Bradley /
Rockwell (ПВХ)

Артикул	Длина, м	LENZE — обозначение артикулов	НД, мм	Количество жил и сеч. в мм²	Вес меди, кг/1000 шт.
5490000061	10.0	2090-CPBM7E7-16AA	12,7	4G1,5+(2x1,5)	1 441,27
5490000053	10.0	2090-CPBM7DF-16AA	12,7	4G1,5+(2x1,5)	1 441,27
5490000057	10.0	2090-CPWM7DF-16AA	8	4G1,5	818,1
5490000059	10.0	2090-CPWM7DF-14AA	11,1	4G2,5	1212