

ÖLFLEX® SERVO Basic Line в соответствии с Siemens 6FX5002 (ПВХ)

Core Line для легкой механической нагрузки в буксируемых кабельных цепях

Информация

Доступны другие типоразмеры и длины

Совершенно новый разъем, экранированное подключение

Наружная оболочка из ПВХ-пластиката



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Надёжность



Штекер со стандартным корпусом



Водонепроницаемые

Преимущества

Доступно во всех странах

Стандарты качества Lapp

Последнее обновление (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® SERVO Basic Line в соответствии с Siemens 6FX5002 (ПВХ)

Полуавтоматический процесс сборки обеспечивает неизменно высокое качество

Области применения

Пищевая промышленность, упаковочное оборудование
Деревообрабатывающее оборудование

Характеристики

Сервокабель из ПВХ, экранированный
Линия Basic для применения в статичных и медленно перемещающихся системах, с прочной наружной оболочкой из ПВХ
Инновационная концепция соединителя

Стандарты / Сертификаты соответствия

Конструкция по стандартам SIEMENS® 6FX5002.
Огнестойкие по IEC 60332-1-2, VW-1, FT1

Конструкция

Доступен полный перечень всех типоразмеров и длин
Жилы обратной связи (торможение) имеют сечение 1,5 мм²

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления
Маркировка жил:	Силовые жилы: черные с маркировкой U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; GN/YE жила заземления Однопарные версии: черный, белый Двухпарные версии: черный с белыми цифрами 5; 6; 7; 8 0,34мм ² пары: БЕЛ./КОРИЧ./ЗЕЛ./ЖЕЛТ.
Конструкция жилы:	Класс гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228
Минимальный радиус изгиба:	Ограниченная подвижность 15 x D Неподвижное применение: 6 x D
Номинальное напряжение:	Силовые жилы и жилы управления: IEC U ₀ /U: 600/1000 V UL и CSA: 1000 V
Испытательное напряжение:	Жила/жила: 4000 V Жила/экран: 4000 V
Жила заземления:	G = с ж/з жилой заземления
Температурный диапазон:	Ограниченная подвижность: -5 °C до +70 °C (UL: +80 °C) Неподвижное применение: от - 30 до + 80 °C

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Обозначения артикулов Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) – зарегистрированные торговые марки Siemens AG и упомянуты только для сравнения

По запросам - другие длины и другое исполнение концов кабеля.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Другие артикулы и длины - онлайн по адресу www.lappgroup.ru/servoconfigurator

ÖLFLEX® SERVO Basic Line в соответствии с Siemens 6FX5002 (ПВХ)

Артикул	Наружные размеры, мм	Длина, м	Количество жил и сеч. в мм ²	SIEMENS® обозначения	Вес меди, кг/1000 шт.	Другие сечения	Длина, м
ÖLFLEX® SERVO Basic Line в соответствии с Siemens 6FX5002 (ПВХ)							
5480002690	7	10.0	2x(2x0,15)+2x0,38	2DC10	380	Доступны другие длины	1
5480002715	7	10.0	2x(2x0,15)+2x0,38	2DC20	380	Доступны другие длины	1
5480002990	8	10.0	4G1,5	5CN05	880	Доступны другие длины	1
5480003015	9,6	10.0	4G2,5	5CN11	1353	Доступны другие длины	1
5480003240	8	10.0	4G1,5	5CQ28	888,8	Доступны другие длины	1
5480003365	8	10.0	4G1,5	5CS01	880	Доступны другие длины	1
5480003565	9,6	10.0	4G2,5	5CS31	1320	Доступны другие длины	1
5480004290	10,4	10.0	4 G 1,5+(2x1,5)	5DQ28	1 686,7	Доступны другие длины	1
5480004415	10,4	10.0	4 G 1,5+(2x1,5)	5DS01	1500	Доступны другие длины	1
5480004515	12	10.0	4 G 2,5+(2x1,5)	5DS31	1 988,5	Доступны другие длины	1