

SKINMATIC® RZ

SKINMATIC® RZ, универсальный монтажный инструмент, регулируется под все размеры гаечного ключа в диапазоне 14—33 мм, сборка после ввода кабеля.



Время на монтаж



Место для монтажа

Преимущества

Бесступенчатое регулирование для всех размеров гаечных ключей от 14 до 33 мм

Монтаж с введённым кабелем

Удобные в обращении пластмассовые ручки

Области применения

Для быстрой разводки контактов кабельных вводов и резьбовых соединений для защитных рукавов

Характеристики

Из хромированной инструментальной стали

С двумя позициями фиксации (позиции растра)

Маленький зазор (14–22 мм): для M12 - M16, PG7 - PG11, NPT 3/8"

Большой зазор (24–33 мм): для M20–M25, PG13,5 - PG21, NPT 1/2" - 3/4"

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

Обозначение класса ETIM 5.0: EC002498

Описание класса ETIM 5.0: Принадлежности для низковольтной коммутационной техники

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002498

Описание класса ETIM 6.0: Принадлежности для низковольтной коммутационной техники

Комментарий

Не подлежит директиве RoHS

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16



SKINMATIC® RZ

Артикул	Обозначение/Размер	Размер гаечного ключа SW, мм	Общая длина С мм	Штук/ед. упаковки
SKINMATIC® RZ				
61791260	SKINMATIC® RZ	14-33	250.0	1

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16