

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH, антистатический латунный кабельный сальник, контакт экрана 360°, антистатический и ударостойкий при низких температурах, для химической промышленности

Информация

НОВИНКА! Сейчас доступно также в размере M20 x 1,5



Нефтяная и газовая промышленность



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Механическая стойкость



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Надёжность



Различные разрешение на эксплуатацию

Преимущества

Монтаж проще и быстрее в сравнении с другими подобными системами

Оптимальный низкоомный контакт с экраном, 360°

Свободный монтаж во время подгонки кабеля

Простой демонтаж

Антистатический, стойкий к удару при низких температурах и надёжный

Области применения

Для ЭМС-заземления медной экранирующей оплетки

Последнее обновление (26.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

Химическая и нефтехимическая промышленность

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Группа приборов II/категория 2G+1D

Приборы, машины и оборудование для типа взрывозащиты повышенной безопасности «Е», пылевзрывобезопасный корпус «t»

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

Исполнение SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX с ЭМС-заземляющей гильзой, для герметизации кабелей маленьких сечений

SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX не сертифицирован по IECEx

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание:

Монтажные размеры и момент затяжки
см. упаковочный лист

Сертификаты соответствия:

CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0026X

Материал:

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
корпус: латунь, покрытая никелем
вставка: спец. полиамид
ЭМС щётки: латунь
уплотнение: спец. эластомер
О-кольцо: спец. эластомер
SKINDICHT® SHVE-M ATEX
корпус: латунь, покрытая никелем
гильза для заземл.: латунь
уплотнительный конус: спец. эластомер
О-кольцо: спец. эластомер

Испытания:

DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31

Класс защиты:

IP 68 - 10 bar

Температурный диапазон:

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
от -30 до +90 °C
SKINDICHT® SHVE-M ATEX
от -20 до +80 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Последнее обновление (26.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

Артикул	Обозначение/Размер	Наружный -Ø от - до, мм	Мин. Ø по оплётке, мм	SW и размер ключа, мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH						
52110029	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	3	24	8	10
52110023	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	6	29	8	10
52110024	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	8	36	9	5
52110025	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	10	45	9	5
52110026	M 50 x 1,5	27.0 - 35.0	14	54	10	5
52110027	M 63 x 1,5	34.0 - 45.0	20	67	15	1
52110028	M 63 x 1,5 plus	44.0 - 55.0	25	75	15	1
SKINDICHT® SHVE-M ATEX						
52107102	M 20 x 1,5	6.9 - 8.9	5	22	6	10

Последнее обновление (26.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH