
SKINDICHT® SVRE-M

SKINDICHT® SVRE-M, изготовленный из никелированной латуни кабельный сальник с метрической резьбой, уплотнительным кольцом с насечкой и шестигранным фитингом





Износостойкие

Надёжность

Преимущества

Уплотнение с насечкой для различного диаметра кабелей
Требуется меньше типоразмеров для хранения на складе

Области применения

Кабельные вводы из латуни с 6-гранным промежуточным штуцером и уплотнительным кольцом с насечкой.

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

Другие аксессуары см. SKINDICHT® EV
Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание:	Монтажные размеры см. табл. T21 в приложении

Последнее обновление (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SVRE-M

По запросу:	Поставляются также с удлиненной соединительной резьбой, с уплотнительным кольцом с насечкой из FKM
Материал:	Корпус: латунь, покрытая никелем Уплотнение с насечкой: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина)
Класс защиты:	IP 54
Температурный диапазон:	от -20 до +80 °C

Комментарий
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

SKINDICHT® SVRE-M

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Артикул	Обозначение/Размер	ØF уплот. кольца с насечкой, мм	Макс. внутренний Ø, мм	Резьба PG	SW1/SW2 мм	Общая длина C мм	Thread length D mm	Внутренний диаметр F в мм	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SVRE-M									
52104980	M 16 x 1,5	5/8	10	9	18.0 / 15.0	21.6	5	10.0	100
52104990	M 20 x 1,5	7/10/12,5	12	11	22.0 / 18.0	23.6	6	12.0	50
52105000	M 20 x 1,5	7/10,5/13/16	14	13,5	22.0 / 20.0	25.6	6	14.0	50
52105010	M 20 x 1,5	8/10,5/13,5/16	15	16	24.0 / 22.0	26.6	6	15.0	50
52105002	M 25 x 1,5	11/15/18/20	20	21	30.0 / 28.0	29.6	7	20.0	50
52105003	M 32 x 1,5	19/23/27/31	27	29	40.0 / 37.0	32.6	8	27.0	50
52105004	M 40 x 1,5	25/28/31/35	34	36	50.0 / 47.0	37.6	8	34.0	20
52105005	M 50 x 1,5	35,5/39/42,5/46	43	42	57.0 / 54.0	42.6	9	43.0	5
52105006	M 63 x 1,5	40,5/44/47/50,5	48	48	66.0 / 60.0	45.1	10	48.0	5

Последнее обновление (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16