
SKINTOP® BT-M

SKINTOP® BT-M, пластиковый кабельный сальник с метрической резьбой для защиты гибких кабелей, с надежной защитой от перекручивания и перегибов





- Высокая стойкость к воздействию химических веществ
- Большой диапазон размеров резьбы
- Механическая стойкость
- Оптимальная защита от растягивающих усилий
- Различные разрешение на эксплуатацию

Преимущества

Надёжная защита кабелей от перегибов
Продление срока эксплуатации кабелей
Функциональная надежность
Для защиты гибких кабелей

Области применения

Кабели, подключенные к перемещаемым электроприборам и устройствам, должны быть защищены от перегибов согласно стандарту VDE 0700-1
Ручные приборы
Приборостроение
Для техники проведения массовых мероприятий
Подвижные детали машин

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® BT-M

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание:	Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении
Поставляемые цвета:	RAL 7001, серебристо-серый
Материал:	Корпус: полиамид Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)
Класс защиты:	IP 68 - 5 bar
Температурный диапазон:	от -20 °C до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

SKINTOP® BT-M

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	SW и размер ключа, мм	Общая длина C мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® BT-M						
53017420	M 16 x 1,5	3,5 - 8	19	45.0	12	100
53017430	M 20 x 1,5	5 - 12	24	54.0	13	50
53017440	M 25 x 1,5	9 - 14	27	57.0	13	50

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16