

## SKINDICHT® RWV-M без E+D

SKINDICHT® RWV-M без E+D, угловой кабельный сальник для прокладки кабеля параллельно стенке корпуса, устойчивый к воздействию коррозии, комбинируемый



Стойкий к коррозии



Место для монтажа



Штекер со стандартным корпусом



Расширенный температурный диапазон

### Преимущества

Возможно комбинирование с различными резьбовыми соединениями

Экономия пространства монтажа и снижение веса за счёт оптимального наружного диаметра кабеля

Уменьшенная конструктивная высота

Параллельная прокладка кабеля у корпуса

Стойкий к коррозии

### Области применения

Угловые кабельные вводы применяются в том случае, когда кабели и провода должны быть проложены параллельно вдоль стенки корпуса.

Производство электрических двигателей

Машино- и станкостроение

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Для техники проведения массовых мероприятий

### Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация на основе DIN IEC 62444

## SKINDICHT® RWV-M без E+D

### Примечание

Класс защиты зависит от комбинации с резьбовыми соединениями, стандартное исполнение имеет класс защиты IP 55  
Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M

Для комбинации с другими резьбовыми соединениями SKINDICHT® или SKINTOP® предлагаем наши SKINDICHT® RWV-M без уплотнительного кольца с насечкой (E) и уплотнителя (D)

### Техническая информация

|                         |                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Классификация ETIM 5:   | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой                                         |
| Классификация ETIM 6:   | Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441<br>Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод                                           |
| Материал:               | Корпус: цинковое литьё под давлением<br>6-ти гранная гайка: латунь, покрытая никелем<br>О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина) |
| Класс защиты:           | IP 55                                                                                                                       |
| Температурный диапазон: | от -20 °C до +100 °C                                                                                                        |

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SKINDICHT® RWV-M без E+D

| Артикул                  | Обозначение<br>/Размер | B, мм | Thread length<br>D mm | K | L    | Ø G | SW1  | Ø A1 | SW2  | Ø A2 | Штук/ед.<br>упаковки |
|--------------------------|------------------------|-------|-----------------------|---|------|-----|------|------|------|------|----------------------|
| SKINDICHT® RWV-M без E+D |                        |       |                       |   |      |     |      |      |      |      |                      |
| 52107801                 | M 12 x 1,5             | 21    | 11,5                  | 5 | 20,5 | 8   | 14.0 | 16   | 17.0 | 18,9 | 25                   |
| 52107811                 | M 16 x 1,5             | 23    | 11,5                  | 5 | 23,5 | 12  | 18.0 | 20   | 22.0 | 24,5 | 25                   |
| 52107821                 | M 20 x 1,5             | 28,5  | 12,5                  | 5 | 28,5 | 15  | 22.0 | 24   | 27.0 | 30,1 | 25                   |
| 52107831                 | M 25 x 1,5             | 30    | 13,5                  | 5 | 31   | 20  | 27.0 | 29   | 32.0 | 35,7 | 10                   |
| 52107841                 | M 32 x 1,5             | 36,5  | 13,5                  | 5 | 33,5 | 27  | 34.0 | 33,5 | 41.0 | 45,6 | 10                   |
| 52107851                 | M 40 x 1,5             | 43    | 15,5                  | 5 | 43   | 35  | 42.0 | 43   | 46.0 | 50,6 | 5                    |