

SKINTOP® MULTI

SKINTOP® MULTI, система для прокладки неукomплектованных кабелей, высокая плотность пакетов, широкий диапазон зажима

Информация

Компактная система ввода нескольких кабелей с инновационной гелевой технологией



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Большой диапазон размеров резьбы



Без галогенов



Время на монтаж



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Место для монтажа



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Широкий выбор различных обжимных инструментов 4 мм и система ввода AS-I BUS с использованием технологии эластичного геля и инновационной мембранной технологии

Несложный монтаж кабелей при высокой плотности пакетов

Последнее обновление (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с.тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MULTI

Оптимальная защита всего кабельного пучка от растягивающих усилий

Уменьшение числа ошибок за счет четкого обозначения монтируемых кабелей с использованием четко видимого маркера в точках монтажа

Незанятые позиции остаются герметично закрытыми

Области применения

Используется, когда необходимо обеспечить ввод большого количества кабелей и проводов в корпус, занимает минимальное пространство.

Для монтажа неконфекционированных кабелей и медя шлангов

Изготовление приборов и распределительных шкафов

Техника автоматизации

Характеристики

Кабели можно прокладывать сразу, предварительное нарезание отверстий не требуется

Встроенное уплотнение для кабеля и корпуса (несъемное)

Не содержат галогенов и силикона

Устойчивость к УФ-излучению, озону и маслам

Клейкий гель обеспечивает очень легкое расположение на корпусе во время сборки.

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL 50, UL 50E, CSA C22.2

UL 508A для промышленного управления системой (напр., распределительные шкафы)

UL File No. E349737

Конструкция

Для монтажного выреза промышленных электрических соединителей, 24-конт. (36 x 112 мм)

Комплектация

SKINTOP® MULTI, включая монтажные приспособления

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000240

ETIM 5.0 Class-Description: Система для ввода кабелей

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000240

Описание класса ETIM 6.0: Ввод провода

Сертификаты соответствия:

UL File No. E349737

Огнестойкость согласно UL94 V-2

Hazard Level HL 2 согласно EN 45545-2

Примечание:

Индивидуальная конфигурация отверстия по запросу

Материал:

Рамка: Поликарбонат

Уплотнение: Гель

Класс защиты:

IP 68

Температурный диапазон:

от -30 до +110 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Последнее обновление (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MULTI

Артикул	Обозначение/Размер	Макс. число отверстий для ввода	Количество кабелей x Ø кабеля, мм	Штук/ед. упаковки
52220065	SKINTOP® MULTI версия 1	22	16 x 3-7 mm, 6 x 8-12 mm	1
52220073	SKINTOP® MULTI версия 2	21	5 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 3 x 5-9 mm, 2 x 8-12 mm, 1 x 12-16 mm, 2 x AS-I BUS / 2 x 2-4 mm	1
52220080	SKINTOP® MULTI, версия 3	30	30 x 2-6 mm	1
52220085	SKINTOP® MULTI, версия 4	11	8 x 8-12 mm, 2 x 12-16 mm, 1 x 16-20 mm	1
52220101	SKINTOP® MULTI Version 5	27	27 x 4-8 mm	1
52220104	SKINTOP® MULTI Version 6	24	10 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 4 x 7-11mm, 2 x 10-14mm	1

SKINTOP® MULTI